

wePresent WiPG-2000

Avec des caractéristiques telles qu'un lecteur de médias et de documents USB et une fonction de vidéo en continu, le WIPG-2000 constitue une solution abordable pour les salles de conférence et de conseil. Ce produit a



- Plusieurs solutions d'accès au réseau offrent une meilleure flexibilité de la mise en réseau : LAN filaire, LAN sans fil ou les deux à la fois.
- Insérez une clé USB dans votre système wePresent pour ouvrir des fichiers, consulter des documents et des images ou lire des médias audio et vidéo.
- Diffusez des fichiers vidéo sur wePresent à une résolution de 1 080 p et sans latence.
- Des annotations à l'écran pour des présentations plus interactives.

À l'instar de tous les modèles wePresent, le WiPG-2000 offre une compatibilité multiplateforme, ce qui permet ainsi aux appareils Windows, Mac OS, Android et iOS de présenter et d'interagir ensemble. Le WIPG-2000 offre également une prise en charge de base Apple AirPlay ; les utilisateurs peuvent dès lors présenter en utilisant le protocole natif d'Apple.

Utiliser la technologie pour rassembler

Le WiPG-2000 offre toutes les fonctionnalités présentes dans le WiPG-1000 ainsi que des améliorations intelligentes et utiles. L'annotation à l'écran et la fonctionnalité de tableau blanc virtuel permettent aux présentateurs de mettre en exergue les points importants et de développer des idées lors de leur présentation. À l'aide d'une souris USB branchée à l'unité, les présentateurs peuvent facilement apporter des annotations à l'écran et accéder aux fonctionnalités de contrôle de la conférence pour les modérateurs sans écran tactile.

Lecteur vidéo et média intégré

À l'aide du port USB intégré, les présentations de documents, de médias et de vidéos peuvent être réalisées sans appareil PC / Mac / mobile. Les invités peuvent se connecter et effectuer des présentations à l'aide d'une clé USB qui exécute MirrorOp sans avoir besoin de l'installer sur leur appareil. Ils peuvent également lancer le logiciel directement depuis l'unité wePresent, ce qui permet aux invités de faire des présentations sans installer de logiciel.

Outils d'engagement pour les réunions et l'apprentissage

Avec des diapositives Web, les présentateurs assurent l'implication de leur audience et leur concentration sur le contenu partagé. Avec l'activation de cette fonctionnalité, tous les membres connectés de l'audience peuvent voir le

contenu projeté à l'écran et toutes les annotations à l'écran en temps réel sur leur propre appareil.

La distribution multiple permet l'affichage simultané du contenu de la présentation sur plusieurs systèmes wePresent connectés au réseau, ce qui en fait une solution idéale pour les grandes réunions ou les expériences d'apprentissage.

Le WIPG-2000 offre des solutions flexibles et abordables pour tous vos besoins de présentation pour les réunions et l'apprentissage.

Spécifications techniques**WEPRESENT WIPG-2000**

Spécifications générales	
Systemes d'exploitation	Windows 7, 8, 10 et ultérieurs Mac OS X 10.9 et ultérieurs Android 4.0 et ultérieurs iOS 9 et ultérieurs
Sortie vidéo	1 x HDMI 1 x VGA
Défilement d'image	jusqu'à 30 i/s
Résolution en sortie	jusqu'à 1080p
Utilisateurs connectés	jusqu'à 64
Sources	jusqu'à 4 simultanément avec configuration fixe de l'affichage
Sorties audio	HDMI analogique via prise audio 3,5 mm
Protocole d'authentification	WPA WPA 2 PSK WPA entreprise
Protocole de transmission sans fil	2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) commutable
Portée	jusqu'à 30 m
Interfaces	1 connecteur VGA à 15 broches (arrière) 1 LAN Ethernet RJ-45 (arrière) 1 HDMI (arrière) 2 ports USB 2.0 (avant) + 1 port USB 2.0 (arrière) 1 prise téléphonique stéréo (arrière) 1 bouton de mise sous tension à LED (avant) 1 bouton de réinitialisation (bas)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation externe (5 VCC et 2,6 A) Power over Ethernet (4,4 W)
Consommation électrique	15,3 W (consommation d'énergie à pleine charge)
Dissipation calorifique	18,755 BTU/h
Poids	801 g (avec emballage) 293 g (sans emballage)
Dimensions	216 x 220 x 66 mm (antennes déconnectées, avec emballage) 159 x 91 x 29,9 mm (antennes déconnectées, sans emballage)
Plage de température de fonctionnement	0 °C~40 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	□ 90%

Créé le : 15 Mar 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.