


LD150-10

Barco's LD LED display solution wraps all the desirable LED qualities of brightness, dependability,



技術仕様		LD150-10
一般仕様		
ディスプレイ・サイズ	diagonal: 152" W x H: 3136mm x 2240 mm (124" x 88") surface: 7 m ² (76 ft ²)	
LED タイプ	3-in-1 SMD	
ピクセルピッチ	10 mm	
解像度	308 x 220	
輝度	1200 NIT 1000 NIT (display calibrated at 6500° K)	
水平視野角	145° + (min 50% brightness)	
垂直視野角	145° + (min 50% brightness)	
輝度半減値	100.000h (typ. use) 45.000h (full white - half brightness)	
プロセッシング	+12 bit/color	
カラー	68,7 billion	
リフレッシュ・レート	400 Hz	
消費電力	2.800W (Avg) 11.200W (Max)	
適用温度範囲	operating: 0° to 40°C (32° to 140°F) storage: -20° to 60°C (-4° to 140°F)	
キャビネット寸法	width: 3372mm (133") height: 2476mm (97") depth: 330mm (13")	
重量	760kg -1675lbs (excl. opt. mounting)	
画像処理装置	D2	