

ClickShare CSC-1

Volledig uitgerust draadloos presentatiesysteem voor eerste klas vergaderruimten en directiekantoren



- Draadloze verbinding met het centrale scherm
- Tot 4 gebruikers op het scherm
- Delen vanaf laptop, tablet of smartphone
- Centraal management
- Geleverd met 4 Buttons

ClickShare is het draadloze presentatie- en samenwerkingsstelsel van Barco, waarmee elke deelnemer aan de vergadering inhoud kan delen op het centrale scherm van de vergaderruimte.

Een ongeëvenaarde gebruikerservaring

Met een klik op de knop wordt de inhoud van uw laptop, tablet of smartphone op het grote scherm weergegeven. Het resultaat is dat alle deelnemers nauwer bij het besluitvormingsproces worden betrokken. Door het extreem eenvoudige gebruik, samen met de ongeëvenaarde gebruikerservaring, is iedereen die ClickShare gebruikt meteen overtuigd. De stabiliteit en het gebruiksgemak van het systeem beperken het aantal benodigde interventies door de IT-afdeling ook drastisch.

Meer pixels, meer inhoud

Als u met twee projectoren, twee schermen of dubbel HD-canvas werkt is het volledig uitgeruste Basisstation CSC-1 de juiste keuze. Dit apparaat is volledig compatibel met de ClickShare buttons en de apps voor mobiele apparaten en is geoptimaliseerd voor het gebruik in eerste klas vergaderruimten en directiekamers.

Geoptimaliseerde samenwerkingservaring

Door het mogelijk te maken om de inhoud van maximaal 4 gebruikers tegelijkertijd weer te geven, biedt het Basisstation CSC-1 een complete ClickShare-samenwerkingservaring. 64 Buttons kunnen draadloos worden verbonden met het Basisstation, klaar om inhoud te delen. Bovendien zorgt perfect gesynchroniseerd geluid en video ervoor dat er optimaal naar video's kan worden gekeken. En dynamische inhoud vanaf iPads, iPhones en Samsung Galaxy-apparaten kan rechtstreeks op het scherm worden weergegeven met behulp van de gespecialiseerde apps. Met andere Android-apparaten bent u beperkt tot het weergeven van statische inhoud.

Product specificaties

CLICKSHARE CSC-1

General specifications

AirPlay-ondersteuning	iOS-mirroring (AirPlay) vanaf iOS 9.0 tot iOS 11.3 / Mac OS 10.13 El Capitan
Google Cast-ondersteuning	Google Cast wordt niet ondersteund
Besturingssysteem	Windows 7/8/8.1/10 32- & 64-bits Mac OS 10.10/10.11/10.13 (Sierra) Android v5 & v6 & v7 (ClickShare-app) iOS 11.3 & 10 (ClickShare-app)
Video-uitgangen	DisplayPort, Single-Link DVI-I VGA (via meegeleverde converter, hoogste resoluties alleen met verminderde weergaveonderdrukking) In de modus voor tweevoudige schermweergave ('Dual screen') kan de verbinding plaatsvinden via DVI en DisplayPort, of via VGA en DisplayPort.
Framesnelheid	Tot 30 fps (in de software V1.03.00.0001 en recentere versies)
Uitvoerresolutie	UHD (3.840 x 2.160) beschikbaar in ClickShare CSC Base Unit-software v01.09.00.22 en recentere versies
Geluidsniveau	Max. 28 dBA
Aantal bronnen tegelijk op het scherm	4
Aantal gelijktijdige verbindingen	64
Audio	Analoge audio in ClickShare CSC Base Unit-software v01.02.00.09 en recentere versies Digitale audio (ingesloten in DP-sigitaal) in ClickShare CSC Base Unit-software v01.05.00.32 en recentere versies
iPad-, iPhone- en Android-compatibiliteit	Beschikbaar via ClickShare-app voor statische inhoud. Voor iOS-apparaten die iOS9 gebruiken, is volledige mirroring mogelijk in de ClickShare CSC Base Unit-firmware v01.09.00.22 en recentere versies
Uitgebreide desktop	Beschikbaar (afhankelijk van het stuurprogramma van uw grafische kaart)
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK
Encryptie	AES CCMP
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n
Gegevenssnelheid draadloos	Tot 300 Mbps
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit
Frequentieband	2,4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen worden niet ondersteund)
Verbindingen	1 x Ethernet LAN 4 x USB (achterzijde) + 1 x USB (voorzijde) Analoge lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm) Analoge lijningang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm)
Temperatuurbereik	In bedrijf: +5°C tot +40°C (+41°F tot +104°F) Opslag: -20°C tot +60°C (4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, zonder condensatie In bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, zonder condensatie
Hoogte	Max. 3.000 m (9.842 ft)
Levensduur	MTBF = 40,000h (90% confidence level) MTBF = 100,000h (60% confidence level) MTBF conditions: ■ Environment: Ground Benign ■ Temperature: 25°C ■ Method: MIL-HDBK-217F Notice 2
Garantie	Standaard 3 jaar Verlenging tot 5 jaar mogelijk
Systeemvereisten	Minimale pc-vereisten: •CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 2 * 1.600 MHz (of equivalent: AMD Athlon 64 X2 3800+ -2 * 2.000 MHz) •Geheugen: 1.024 MB RAM •Besturingssysteem: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 wordt ondersteund, maar vereist meer RAM) Aanbevolen pc-vereisten: •CPU: Intel Core 2 Duo E4600 2 * 2.400 MHz (of equivalent: AMD Athlon 64 X2 4800+ -2 * 2.500 MHz) •Geheugen: 2.048 MB RAM •Besturingssysteem: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 MAC •CPU: Intel Core 2 Duo •Geheugen: 2.048 MB RAM •Besturingssysteem: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
ClickShare Base Unit dimensions	
Gewicht	2,6 kg/5,75 lb
Afmetingen (H x B x D)	181 (incl. antennes) x 260 x 276 mm (min.) / 7,125 (incl. antennes) x 10,236 x 10,9 inch (min.)
Energieverbruik	Afsluiten: 2,5 W In bedrijf (standaard): 20 W Maximaal: 35 W

Laatst bijgewerkt: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.