

# TLD (0.8)



**技术规格****TLD (0.8)****一般规格**

|        |  |
|--------|--|
| 机械放大   | Not applicable   |
| 机动化聚焦  | Yes  |
| 投射比例   | 0.8 : 1  |
| 镜头水平移动 | On SLM G5/G8<br>Left 46% => 46% Right<br><br>On SLM R6/R8<br>Left 20% => 20% Right |
| 镜头垂直转换 | On SLM G5/G8<br>Up 43% => 20% Down<br><br>On SLM R6/R8<br>Up 30% => 20% Down       |

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。