

# ClickShare X-Display 86 po

ClickShare X-Display, conçu autour de votre ordinateur portable (BYOM), intègre des fonctionnalités audio, vidéo et d'affichage avancées pour offrir une expérience de réunion hybride transparente.



- Réseau de 16 microphones avec une portée de 12 mètres pour une capture audio précise
- Réduction du bruit pilotée par l'IA, masquage sonore par l'IA et annulation de l'écho
- Son stéréo immersif de haute qualité
- Appareil photo ultra-clair 4K 50 mégapixels
- Écran antireflet haute luminosité de 400 nits pour une visibilité claire
- Extensible avec une variété de périphériques tiers

## Spécifications techniques

## CLICKSHARE X-DISPLAY 86 PO

<b>Écran</b>	
Dimension	86 pouces
Type	LCD
Résolution	4K UHD (3840*2160)
Rapport de contraste	1200:1
Luminosité	400 cd/m2 (typique)
Gamme de couleurs	90 % NTSC (typique)
Précision des couleurs	ΔE
Type de rétroéclairage	D-LED
Panneau	<ul style="list-style-type: none"><li>• Antireflet</li><li>• Anti-interférence de la luminosité ambiante, écran plus clair</li></ul>
Taux de rafraîchissement	60 Hz
<b>Caméra</b>	
Pixels	50 MP
Source du capteur	SONY
Résolution	4K, 1080p, 720p à 30 ips
Champ de vision	99°
Taille des pixels	1,0 um
ZOOM	Zoom numérique 5x
WDR	Oui
Correction de la distorsion	Oui
Bouchon d'objectif	Couvercle coulissant manuel
<b>Fonction IA</b>	
Encadrement de groupe	Oui
Mode de composition	Oui (jusqu'à 8 personnes)
Cadrage de l'intervenant	Oui
Suivi intelligent	Oui (cadrage du haut-parleur avec vue panoramique)
Filtre sonore IA	Oui (30°/60°/90°/180° -4 niveaux disponibles)
Haut-parleur IA adaptatif	Oui (En fonction de l'environnement acoustique différent de l'espace de réunion, l'effet sonore du haut-parleur est automatiquement ajusté pour s'adapter à l'espace de réunion actuel)
<b>Microphone</b>	
Quantité	16 microphones MEMS à formation de faisceau
Traitement audio accéléré par le matériel	Oui
Distance de capture	jusqu'à 12 mètres
Angle de prise de son	180°
Annulation d'écho	Oui
Suppression du bruit	180°
Contrôle automatique du gain	Oui (plus de 300 types de bruit peuvent être supprimés)
Déréverbération	Oui
<b>Haut-parleur</b>	
Canal	Stéréo 2.1 canaux
Quantité	5 haut-parleurs (haut-parleurs de basses séparés)
Domaine de fréquence	60 Hz à 20 kHz
Puissance de sortie	2x15W+20W
Position	Haut
<b>Spécifications générales</b>	
Dimensions (L*P*H)	1 932*82,5*1 175mm
Poids	62,3 kg (poids brut) 47 kg (poids net)
<b>Capacité d'extension</b>	
Prise en charge de l'extension du microphone (mode cascade)	Oui (jusqu'à 4 ClickShare Speakerphone sans fil)
Périphériques USB de tiers	Oui
OPS	CX-M (en option)
<b>Connexions</b>	
Entrée HDMI	2 (HDMI 2.0)
SORTIE HDMI	1 (1080p / 2160p)
USB-C (avant)	1 (avant)
USB-C (carte)	1 (carte)
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 (uniquement pour la mise à niveau de X-Display)
RJ45 (ENTRÉE MICRO)	1 (connexion à ClickShare Speakerphone sans fil)

**Spécifications techniques****CLICKSHARE X-DISPLAY 86 PO**

Sortie audio	1 (SPDIF)
RS232	1 (DB9, 1)
RJ45 (1 Gbit/s)	2 (Ethernet)
<b>Accessoires</b>	
Câble	Cordon d'alimentation x 1
Télécommande	1
Support mural	Oui
Support au sol	Facultatif
Boîte de rangement	Oui
Câble de type C	Oui
<b>Alimentation</b>	
Power Supply	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz
Cordon d'alimentation	Chine, longueur 3 mètres
Consommation électrique maximale en fonctionnement	< 320W
Consommation électrique maximale en veille	
<b>Environnement</b>	
Température de fonctionnement	0 °C~40 °C
Humidité de fonctionnement	10 % ~ 90 % HR
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % HR
Température de stockage	-20 °C~60 °C
Altitude	≤ 5 000 mètres
<b>Conformité</b>	
CEM/Sécurité	CCC/CE
Énergie	Étiquette énergétique chinoise (II 2)
RoHS	RoHS Chine

Crée le : 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.