

G60-W7

7.000 Lumen, WUXGA, DLP-Laser-Phosphor-Projektor



- **Erstklassige Bildqualität**
- **Optimale Integrationsmöglichkeiten**
- **Garantierter Service und Support**

Die Modellreihe G60 erweitert die Einzelchipserie um sechs neue Projektoren höchster Qualität im Bereich zwischen 7 und 10K. Sie eröffnet eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten für erweiterte Anwendungsbereiche mit vollständiger Unterstützung durch die bewährten Barco Service- und Support-Leistungen.

Die Laser-Lichtquelle ermöglicht eine erstklassige Bildqualität bei gleichzeitig verringertem Wartungsaufwand im Vergleich zu den meisten lampenbasierten Projektoren auf dem Markt. Dank der Projector-Toolset-Software von Barco kann die Installation und Verwaltung Ihrer Projektoren ganz bequem über Ihren eigenen Computer erfolgen.

Die Projektoren sind in schwarz und weiß erhältlich, sodass Sie das für Ihre Umgebung am besten passende System wählen können. Ihre einheitliche kompakte Größe, die Kompatibilität mit anderen Barco-Produkten und der große Versatzbereich sorgen für eine maximale Flexibilität des Projektors.

Technische Daten**G60-W7**

Allgemeine technische Daten	
Projektortyp	1-Chip-DLP-Laser-Phosphor-Projektor
Auflösung	1.920 x 1.200 (WUXGA)
Helligkeit	6.300 ANSI-Lumen 6.600 Center-Lumen 7.000 ISO-Lumen
Helligkeitsgleichförmigkeit	85%
Kontrast	1.200:1 sequenziell; 6.000:1 dynamisch; Extrem schwarz: 100.000:1
Lichtquelle	Laser-Phosphor
Lebensdauer der Lichtquelle	Bis zu 20.000 Stunden
Bildseitenverhältnis	16:10
Ausrichtung	360°-Rotation, keine Beschränkungen
Gekapseltes optisches System	Ja
Farbkorrektur	Ja
CLO (Constant Light Output -Konstante Lichtausgabe)	Ja
Trapezkorrektur	Ja
Bildverarbeitung	Warping und Blending über externes Tool möglich
3D	Aktive 3D-Stereoskopie
Objektivtyp	G-Objektive -0,36:1 // 0,37-0,4:1 / 0,75-0,95:1 / 0,95-1,22:1 / 1,22-1,52:1 / 1,52-2,92:1 / 2,90-5,50:1
Linsenverstellung	Vertikale Objektivverschiebung um bis zu 100 %, horizontale Objektivverschiebung um bis zu 30 %. Motorisierter Zoom, Fokus, vertikale und horizontale Verstellung
Eingänge	2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in
Eingangsaufösungen	Bis zu 1.920 x 1.200 bei 60 Hz
Softwarewerkzeuge	Projektor-Toolset
Bedienung	IR, RS232, RJ45, 3,5 mm Telefonbuchse für kabelgebundene Remote-Verbindung
Netzwerk-Verbindung	10/100 Ethernet, RJ45
Stromversorgungsanforderungen	100-240 V / 50-60 Hz
Stromverbrauch	520 W nominal, 600 W max.
Standby-Leistung	weniger als 0,5 W
BTU pro Stunde	1.780 BTU/h nominal, 2.050 BTU/h max.
Geräuschentwicklung (typisch bei 25 °C/77 °F)	36 dB(A) -40 dB(A) abhängig vom verwendeten Modus
Betriebstemperatur	5 ~ 40 °C (Meeresspiegel)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 -85 % RL, nicht kondensierend
Lagerungstemperatur	-10 ~ 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 -90 % RL, nicht kondensierend
Abmessungen (BxTxH)	ohne Standfuß: 484 x 529 x 195 mm / 19,06 x 20,83 x 7,68 Zoll
Gewicht	ohne Objektiv: 16,9 kg / 37,3 lbs
Standardzubehör	Netzkabel, kabellose Fernbedienung
Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI
Gewährleistung	Gewährleistung auf Teile und Arbeitszeit beschränkt auf 3 Jahre

Generiert am: 11 Mar 2024

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.