

# ClickShare CX-30

Semplice sistema per conferenze wireless, per sale riunioni e conferenze di piccole e medie dimensioni



- **Funzionalità interattive:** touchback, annotazione e lavagna
- **Maggiore collaborazione** con 2 sorgenti a schermata
- **Gestisci riunioni video dal tuo laptop con Button o App**
- **100% sicuro,** crittografato e gestito dal cloud

ClickShare CX-30 consente di effettuare conferenze wireless in sale riunioni di medie dimensioni. Quando entri nella sala riunioni, ClickShare ti connette automaticamente ai dispositivi della sala come telecamere, microfoni, altoparlanti, soundbar e display.

Potrai avviare una riunione dal tuo laptop in pochi secondi, utilizzando la piattaforma di videoconferenza che preferisci. Semplifica le riunioni ibride, con un solo clic sul ClickShare Button o sull'app ClickShare, sia per i dipendenti che per gli ospiti.

**Specifiche tecniche****CLICKSHARE CX-30**

Dimensioni dell'unità di base ClickShare	
Dimensioni (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard o USB-C
Consumo energetico	Funzionamento: 5 -10 W, 24 W max
Peso	900 gr
Specifiche generali	
Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v11 e versioni successive (app ClickShare) iOS 14 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom. Minimo: Processore Intel i3 dual-core /8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o ultima build Mojave Consigliato: Intel i5 processore a 4 core / 8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b o USB-C DisplayPort 1.2
Uscita audio	USB, HDMI
USB	1 USB-A, 1 USB-C
ClickShare Button	2
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast
Numero massimo di connessioni simultanee (con Button e/o App)	32
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Max. 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Connessioni	1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (anteriore); 1 USB Type-A 2.0 (anteriore)
Intervallo di temperatura	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Si
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Si
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi*
Management and reporting	Si
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare

Generato il: 05 Mar 2024

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br />L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).