

ClickShare 무선 스피커폰

ClickShare 무선 스피커폰, 3미터 이상의 초장거리 음성 수신



- 유연한 확장성, 다중 계단식 연결 지원
- 정밀한 오디오 픽업으로 모든 말을 탁월한 선명도로 포착합니다
- AI 기반 소음 감소 기능으로 300가지 이상의 배경 소음을 지능적으로 필터링하여 회의가 커뮤니케이션에 집중되도록 보장합니다
- AI 기반 볼륨 최적화로 배경 방해 요소를 최소화하면서 화자의 음성을 향상시킵니다.
- 스마트 공간 오디오: 대규모 회의실에서도 선명한 음성 수신이 가능하여 멀리 있는 목소리도 명확하게 전달됩니다

ClickShare 무선 스피커폰은 ClickShare X-Display와 완벽하게 통합되어 복잡한 설정 없이 플러그 앤 플레이 기능을 제공합니다. 이 제품은 회의 공간 내에서 마이크 수신 범위를 손쉽게 확장하여 12m가 넘는 중형~대형 회의실에 적합하며, 효과적으로 오디오 커버리지와 통신 명확성을 향상시킵니다.

기술 사양

CLICKSHARE 무선 스피커폰

마이크

마이크 수량	8개의 빔포밍 MEMS 마이크
픽업 거리	4m
감도	-35dB±1dB
주파수 응답	100~12kHz
샘플링 레이트	48kHz (48kHz)
에코 제거	지원
소음 억제	지원
자동 개인 제어	지원

스피커

스피커 수량	1
출력 전력	4w
THD	1kHz

전력

전원 장치	DC 54V
PowerCord	중국, 길이 1.5m
최대 작동 전력 소비	<8W

일반 사양

키	1*음소거, 1*볼륨+, 1*볼륨-
광원	1*음소거, 1*볼륨+, 1*볼륨-, 1*유선 연결, 1*무선 연결
캐스케이드 수	4
언어	중국어/영어

연결

포트	2*RJ45, 1*USB-C, 1*DC(전원)
연결 유형	RJ45/USB-C/무선 USB 동글

액세서리

전원 케이블	1
USB 케이블	1(USB-C-USB-A)
RJ45 케이블	1
USB 동글	1
보관 상자	지원

환경

작동 온도	0°C~40°C
작동 습도	상대습도 10% ~ 90%
보관 온도	-20°C~60°C
보관 습도	상대습도 10% ~ 90%
고도	≤ 5000미터

작성일: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.