

ILite 10

10mm, indoor, SMD, 2000 Nit, LED display solution.



Especificaciones del producto**ILITE 10****Especificaciones generales**

Profundidad de píxel	10 mm
brillo	2500 NIT
brillo calibrado	2000 NIT (calibrated at 6500°K)
configuración LED	3-in-1 SMD
Densidad de píxeles	9.680/m ² (900/ft ²) 1.936/tile (44x44)
ángulo de visión horizontal	145° + (min. 50% brightness)
ángulo de visión vertical	145° + (min. 50% brightness)
relación de contraste	950:1
tiempo de vida	45.000h (full white -half brightness)
consumo de potencia	maximum: 400 W/tile average: 100 W/tile
peso	13 Kg (28,7 lbs)
procesado	12 bit/color (Color)
colores	68,7 billion
tasa de refresco	400 Hz (PAL/NTSC minimum)
rango de temperatura	operating: 0 -40°C (32 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
humedad	operating: 35 -85% storage: 10 -90%
compatibilidad de la fuente	S-Video / Composite / YUV / RGB / SDI / HDSDI / Data DVI up to SXGA
Certificaciones	UL -CE -TUV -CEBEC
dimensiones de tiles	Width: 448mm (17.6') Height: 448mm (17.6') Depth: 149,5mm (5.89')

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.