


OverView MVL-621

行业标准 60 英寸全高清 16:9 LED 拼接显示系统



- 高亮度
- 关键组件冗余
- 功耗低
- 远程管理
- 可靠性较高
- 可持续产品

OverView MVL-621 是一款操作简便的 16:9 LED 光源投影模块，以全高清分辨率提供完美细节和亮度需求，适合空间充足的控制室。

这款背投拼接显示系统可提供均衡的各项功能，来充分满足标准要求。不仅如此，这款产品还能确保质量优异的同时，尤其注重产品的可持续性：其功耗较低，寿命较长，升级潜力较大。

无与伦比的 LED 使用寿命和亮度

下一代 LED 光源大幅提升了 MVL-621 的亮度。与行业标准相比，MVL-621 的引擎光输出上限高出 55%，可以几乎可以在所有室内照明条件下部署。不过，亮度的大幅提升并没有增加丝毫功耗。

不仅如此，MVL-621 的可靠性也得到了大幅改善，不仅提供冗余输入，确保数据流不会中断，还配备有带自动失效保护功能的可选外部电源以及使用寿命高达 100,000 多个小时的光源。

易于安装，可远程管理

借助巴可的拼接显示系统管理器软件，用户可以更加轻松地安装、配置和控制拼接显示系统。基于云的拼接显示系统管理套件可以充分发挥自身作用，帮助用户实现巴可拼接显示系统的远程监控、诊断和控制。这样一来，您就可以从中央位置对拼接显示系统进行远程管理，有效降低运营成本，提高故障排除的速度和效果。

技术规格

OVERVIEW MVL-621

一般规格

分辨率	全高清(1920x1080)	
亮度	在原生色域下	
	模式/屏幕类型	WV-FEL
	高亮度	730 cd/m ²
	标准	490 cd/m ²
	经济	245 cd/m ²
屏幕对比度	1200000:1 (动态)	
显示技术	背投 DLP (仅可从背面检修)	
色阶度	REC709	
白点色温	自定义白点	
亮度均匀性	>95%	
屏幕	中等增益型, 180° 视角	
拼缝距离	最大可调节 0.2 毫米, 具体取决于拼接显示系统配置和工作温度	
色彩稳定性	Sense X: 色彩和亮度自动实时校准	
尺寸	<ul style="list-style-type: none">■ 对角线: 60"■ 宽: 1328 毫米 52.0 英寸■ 高: 747 毫米 29 英寸■ 厚: 1056 毫米 42 英寸■ 重量: 104 千克 228 磅	
光源	每个 LED (共 3 个) 都具有 6 倍冗余	
噪音级别	小于 20 dB (从前方 5 米处测量)	
光源使用期限	在正常/节能模式下 > 100,000 小时	
操作条件	10°C -40°C 50°F -104°F 湿度上限为 80% (无冷凝)	
输入电压	90-240 VAC, 50-60Hz	
电源	70W (经济) 100W (标准) 150W (最大)	
散热	240 BTU/小时 (经济) 340 BTU/小时 (标准) 510 BTU/小时 (最大)	
信号输入/输出	2 个 DP1.2 输入和 1 个输出 (4K@60Hz) 2 个 HDMI 2.0 输入 (4K@60Hz) 2 个 USB 端口 (仅用于电源) 2 个以太网端口	
HDCP	v2.2	
外部电源	可选: 可热插拔远程和冗余电源	
信号处理	环通 裁剪和放大, 使用壁式配置	
直接以太网连接	内置网络服务器	
图形用户界面	所有设定和操作参数	
第三方界面	WEB 服务 API	
保修期	2 年	

生成于: 17 Dec 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。