



T8

8.33mmピクセルピッチ、屋外用モジュラーLEDディスプレイ



- スリムで軽量なキャビネット
- 屋外常設用途の設計
- 24時間年中無休のパフォーマンス

T8は、スリムな軽量キャビネットに共有電源とコントローラーを搭載し、調整箇所は4つのみです。柔軟性に優れ、設置と調整の時間が大幅に短縮されるうえ、重量が劇的に削減されます。屋外SMDテクノロジーを搭載し、タイフーン試験とIP評価を経ているT8は、24時間365日の屋外でのブランディングや広告などの常設用途に適しています。

Unique cost-reducing design

従来のタイルベースのLEDスクリーンにはカスタム校正した二次鉄骨構造が必要ですが、T8では独自の設計により不要になります。自立型の拡張可能なキャビネットが土台になっており、主な取り付け部に直接固定されるため、設置と鉄骨構造のコストを大幅に削減します。

Easy install

コンポーネントのセットが少ないため、最大8x5 LEDモジュール（各モジュールは40x40センチ）で構成されるあらゆるサイズのモジュラーキャビネットを組み立てることができます。T8は奥行き140mm未満、純アルミニウム製。スリムで軽量なため、どのような壁にでも掛けることができ、内部コンポーネントとケーブルは、前面と背面からツールなしで簡単に接続できます。

Revolutionary processing

卓越した画質を実現するほか、T8は、画期的なInfinipix™画像処理プラットフォームを搭載しています。Infinipix™はピクセルの帯域幅性能に優れ、フルクラウドベースのモニタリング、制御、自動診断といった機能を提供します。

Key benefits

•

- クラス最軽量
- 最小設置コスト
- 精密支持鉄骨は不要
- 究極の信頼性
- 前面と背面から簡単にアクセス
- 高度なウェブベースのセットアップ、モニタリング、制御

技術仕様

T8

一般仕様	
ピクセルピッチ	8.33 mm
LED構成	SMD
ピクセル/モジュール	48 x 48 (H x V) (リアル・モード)
ピクセル濃度	14,400/sqm
輝度	6,000 ニト (最高)
コントラスト比	3,000:1
プロセッシング	16 ビット/色
水平視野角	120° (輝度 50% にて)
垂直視野角	-50°/+25° (輝度 50% にて)
消費電力	600W/m ² (最大)
オペレーション電圧	200-240V 50/60Hz
LED 寿命	100,000 時間
熱損失	2,046 BTU/hr/m ² (最大)
動作温度	-20/+50°C
動作湿度	10-95%
IPレート	キャビネット一式の等級は IP54。前面側は IP65 に準拠
寸法	キャビネット寸法: 例えば、幅が 8 モジュールで高さが 5 モジュールのキャビネット: 3,200 x 2,000 x 150 mm (幅 x 高さ x 奥行き)
重量	重量 / モジュール: 平方メートル LED ディスプレイあたり 40 kg (88 lbs)。モジュール 1 つの平均重量は 6.4 kg (14.11 lbs)
サービス性	前面と背面
証明書	CE、ETL、FCC Class A、CEBEC、RoHS、WEEE

生成日: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。