

FLDX 1.7~2.5:1 (EN61)

WUXGA 1.58 ~ 2.33:1 WQXGA/4K 1.70 ~ 2.50:1 F80:2.38 - 3.51 :
1 (WQXGA/4K UHD) (F80 はレンズ・アダプター R9801442 が必要)



焦点範囲：1.5~15.0m 焦点距離

- WUXGA 1.58-2.33:1
- WQXGA/4K 1.70~2.50:1
- F80 : 2.25~3.30:1 (WQXGA/4K UHD) (F80ではレンズアダプターR9801442が必要)
- ネイティブ4K : 1.48~2.18 (F400 HRではF400レンズアダプターを別途使用する必要あり)

技術仕様**FLDX 1.7~2.5:1 (EN61)****一般仕様**

プラットフォーム	F35、FL40、F70、F80*、F90 プロジェクター・シリーズの場合 * レンズ・アダプター R9801442 が必要F80 固有の投射比:2.38 -3.51 :1 (WQXGA/4K UHD)
動作 F/#	F 2.1-2.5 メモリ付き電動アイリス F# 2.1-6.5
ズーム比	1.47 メモリ付き電動ズーム
焦点距離	33.7 -49.54 mm
焦点範囲	標準:1.5m - 15m
重量	2.6 kg
発送重量	3.1 kg
投射比	DMD チップ WUXGA 1.58-2.33 :1 WQXGA 1.70-2.50 :1 画像サイズ公差 +/-2%

生成日:05 Nov 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

www.barco.com