

DP-1200

Цифровой 2К-кинопроектор для экранов размером до 12 м (40 футов)



Технические характеристики**DP-1200****Общие характеристики**

Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™	3 x 0.98" DC2K dark metal devices
Родное разрешение	2048 x 1080
Оправа	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
Лампа	1.2kW -2kW Xenon lamp size
Ширина экрана	Screen width (screen gain 1:2) @ 14ft* : up to 12m -40ft (*) = ± 10% variation possible between units
Уровень контрастности	2000:1
Входы цифрового видео	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
Основные объективы	1.2-1.8 1.4-2.05 1.6-2.5 1.95-3.2 2.4-3.9
Диагностика проектора	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
Требования к источнику питания	200–240 VAC, 50–60 Hz, 15 amps at 200 VAC
Габариты	projector: 505(H) x 689(W) x 1018(D) mm 19.9(H) x 27.1(W) x 40.0(D) inch NB: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector
Вес	projector: 93kg (205lbs)
Окружающая Температура	max. 35°C / 95°F
Параметры	CLO-constant light output ACS-2048 SNMP agent
Монтаж	universal pedestal (optional)

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com