


TF16

Module LED d'extérieur pour installation fixe avec pas de pixel de 16 mm et luminance de 6 000 cd/m²



Avec shaders d'accentuation du contraste

Le respect de l'environnement a présidé à la conception du TF16. Le module est ainsi doté de technologies de réduction de la pollution lumineuse, telles que des shaders à accentuation de contraste qui permettent une plus faible luminosité et une consommation plus basse, tout en offrant des performances visuelles supérieures et en permettant une inclinaison des LED vers le bas. De cette manière, la lumière est correctement dirigée vers le public et le gaspillage de lumière est moindre, ce qui se traduit par une réduction de la consommation d'énergie et une durée de vie accrue.

Spécifications techniques

TF16

Spécifications générales	
Pas de pixels	16,0 mm
Luminosité	6 000 cd/m²
Configuration LED	1R, 1V, 1B inclinaison vers le bas
Densité de pixels	11 739/m²
	1 092/pi²
	3 600/module (60x60)
Angle de vision horiz.	+70 °/-70 °
Angle de vision vert.	-30 °/+20 °
Consommation électrique	119 W/m² (moyenne)
	460 W/m² (max.)
Dissipation calorifique	406 BTU/h/m² (type)
Dimensions des tuiles	Largeur : 960 mm
	Hauteur : 960 mm
	Profondeur : 225 mm
Poids / Tuile	39,2 kg (83,77 lb)
Homologation IP	IP65/54
Traitement	16 bits/couleur
Disponibilité technique	Avant ou arrière
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C (-4° à 122 °F)
Humidité (fonctionnement)	10-99%
Certifications	ETL, CE, FCC classe A, RoHS

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

