

FLD 3,8 - 6,5: 1 (EN16)

4,1 - 7,1:1 (SX+)/3,8 - 6,5: 1 (WUXGA)



Distância de foco: 4,0 - 40,0 m

Razão de alcance

- SX+ 4,10-7,10:1
- 1080 / WUXGA 3,80-6,50:1

Especificações técnicas**FLD 3,8 - 6,5: 1 (EN16)****Especificações gerais**

F/nº em funcionamento	F 2.1-2.66 Íris motorizada F# 2,1-6,5
Taxa de zoom	1,74 Zoom e foco motorizados
Comprimento de foco	78,3-136,2 mm
Faixa de Foco	Padrão: 4m – 40m
Personalizar faixa de foco	Faixa de Foco estendida está disponível, entre em contato com o departamento de vendas para obter detalhes
Peso	2,5 kg
Razão de alcance	Chip DMD <ul style="list-style-type: none">1080p /Wuxga 3,8-6,5:1SXGA+ 4,1-7,1:1720p 4,5-7,8,1XGA 5,6-9,7:1
	Tolerância ao tamanho da imagem +/-5%

Gerada em: 29 May 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.