

# Atlas67.C4DLP



**技術仕様****ATLAS67.C4DLP****一般仕様**

電源	100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.6-0.7A
互換性	
コントラスト	XGA -350:1 (full field contrast)
寸法ストラクチャ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Width 1368 mm / 53.86 in.</li><li>• Height 1026 mm / 40.39 in.</li><li>• Footprint 753 mm / 29.65 in.</li><li>• Depth 897 mm / 35.32 in.</li><li>• Socket height (min) 614 mm / 24.17 in.</li><li>• Socket height (max) 1288 mm / 50.70 in</li><li>• Weight 130 kg / 238.1 lbs</li></ul>
環境準拠	<ul style="list-style-type: none"><li>• Operating temperature: 17 °C -27 °C or 62 °F -80 °F (stitched screen) 0 °C - 40 °C or 30 °F - 105 °F (screen module)</li><li>• Humidity: 40% -60%, non condensing (stitched screen) max 80%, non condensing (screen module)</li></ul>
ランプ	120 Watt UHP™ lamp
輝度	XGA -100 cd/m <sup>2</sup>
オプション	All projector settings are accessible through Barco's wall management software. Full features of this software can be viewed under this website 'Application software'
消費電力	XGA -160 W
解像度	XGA -1024x768 pixels
対応スクリーンサイズ	<ul style="list-style-type: none"><li>• 67" diagonally</li><li>• High contrast black type screens for wide viewing angles</li><li>• Other screens on request</li></ul>

**生成日:08 Jul 2024**

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。