


DP2K-8Sx

コンパクトな統合型 DLP Cinema プロジェクター、最大 8m (26ft) 幅のスクリーン用



Barco DP2K-8Sx プロジェクターは、小スクリーン劇場、ミニシアターやアートハウス向けに設計された非常にコンパクトなインテグレイティッド デジタル シネマ プロジェクターです。DP2K-8Sx は、一体型の DCI 準拠 プロジェクターとして提供され、0.69 インチ DLP Cinema® チップ、ハイグレードなシネマレンズ、冗長ストレージ搭載のインテグレイティッド メディア サーバーを含みます。こうしたことから、労力とリスクを最低限に抑えてデジタル化したいと考えている興行主に最適な選択肢です。

Barco の DP2K-8Sx の利点

- 徹底した信頼性、その効果が実証されているバルコ DP2K シネマ プロジェクターの利点を基に作られています
- 鮮明かつ安定した色 標準キセノン ランプ使用
- 長期間でも鮮明な映像 大規模スクリーン向け Barco プロジェクターで、高く評価されたマニュアル カラー コンバージェンス メカニズム・安心 ランプ、レンズ、ストレージテクノロジーも含め、“すぐに使用開始できる” DCI 準拠の製品
- 追加のハードウェア投資が不要 冗長ストレージ搭載のインテグレイティッド メディア サーバー・完全互換性 代替コンテンツ(ODS)のための複数種類の入力。すべての内蔵型、および外付け型の 3D システムに対応
- あらゆる設定において完璧な映像比 幅広く取り揃えた電動レンズ
- 容易な移動、設置、サポート キャリングハンドル、ユーザー フレンドリーなソフトウェアツール、およびモジュラー デザイン
- 運用コストを最小化 エネルギー効率の良いキセノン ランプ、スタンバイ エコモード、再利用可能なエア フィルター、他の Barco プロジェクターとの共通コンポーネント

インテグレイティッドメディアサーバーなしでも入手可能DP2K-8Sx インテグレイティッドデジタルシネマ用プロジェクターは、プロジェクターのみのソリューションとしてもお買い求めいただけます。DP2K-8S は、インテグレイティッドメディアサーバーを含みません。

- 小型劇場、独立系映画館やアート・ハウス向けに特別設計
- 運用コストの低いランプ、再利用可能なフィルター、低維持費による低所有コスト
- 優れた輝度、豊かなコントラスト、鮮やかな色による卓越した画質
- 使いやすいマニュアル・コンバージェンス・メカニズムにより、常に最高クラスの画質
- 完全に正しい映像比のために幅広く取り揃えた電動レンズ
- 直観的なユーザー・インターフェースでこれまでにない使いやすさを実現
- 独自の密封型エンジンと高度な DMD 冷却システムにより、画像の品質と鮮明さを長期間保持
- 実証済みのモジュラー型設計と大型 Barco シネマ・プロジェクターの共通プラットフォームにより、設置と保守管理の容易さを実現

技術仕様

DP2K-8SX

一般仕様	
ハウジング	シールド型DMDと光学アセンブリ
ランプ	1.6kW、ショートアーク・キセノン
光出力	6,000ルーメン (1.6kW ランプ)
対応スクリーンサイズ	最長幅 8m/26 ft の幅 (スクリーンゲイン 1.2 @ 14ft)
コントラスト比	1,850:1
DMDデバイス	0.69 インチの DC2K ダーク・メタル・デバイス x3
ネイティブ解像度	2,048 x 1,080 ピクセル
主要レンズ	完全電動化 1.2~1.7 1.34~1.9 1.5~2.15 1.7~2.55 2.0~3.9
統合メディアサーバー (IMS)	JPEG2000 2K および 4K DCI プレイアウト 高フレーム・レート 3D 最大 120fps (片目当たり 60fps) 最高 500Mbps の JPEG2000 ビットレート Dolby3D 色補正 MPEG-2 H.264 3G-SDI 入力 x2 HDMI 1.4a 入力 (BluRay 3D / 4K) x1 AES/EBU オーディオ・チャンネル x16 (RJ45 x2) GPI x4、GPO x6 (RJ45 x2) ETH x2、管理 & インジェスト用 フロントアクセスが可能な USB x3、インジェスト用 高速インジェスト用 eSATA ポート x1
統合型ストレージ (IMS)	2 TB の効率的なストレージ (RAID-5) ホットスワップ可能な 2.5 インチ ハードドライブ x3
SMSソフトウェア (IMS)	プレイヤー/エディター/スケジューラーの表示 自動化、3D、インジェスト TMS統合
プロジェクター診断機能	Communicator制御ソフトウェア Communicator LITE制御ソフトウェア (ウェブベース) SNMPエージェント
電源要件	220 V
プロジェクター寸法 (HxWxD)	325 x 625 x 910 mm 12.8 x 24.6 x 35.8 インチ
プロジェクター重量	持ち運びやすい埋め込みハンドル 56.5 kg / 125 lbs 持ち運び用 (ランプハウス取り外し時) (66.5 kg / 147 lbs 総重量)
周囲温度	最高 35°C / 95°F
オプション	ACS-2048 3D アドオン タッチスクリーン・モニター ペダスタル Auro 11.1 オーディオ・デコーダー・ライセンス Live 3D: RealD LIVE または Sensio® Hi-Fi 3D ライセンス RealD Ghostbusting ライセンス

生成日: 23 Aug 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。