

适用于 UDX/UDM 的外部冷却器



我们的 UDM 和 UDX 现场活动投影机具有优质的集成激光冷却装置，可防止过热。但是，如果您在极端条件下工作该怎么办？或者，如果将安装设置在封闭且通风不良的环境中该怎么办？这正好为我们的外部冷却器提供了用武之地。

外部冷却器将投影机的散热减少了 70%。在消音盒中使用设备时或者在投影塔中安装多台投影机时，这尤其有用，因为这让散热变得更加困难。冷却器由投影机控制，并确保激光组以及光源内所有其他组件的环境温度在规格范围内，这也可以提高激光的使用寿命。（您可以在产品手册中找到有关此方面的更多信息。）

这些独立的冷却装置（包括电缆和管子（8 米））可以放在距离投影机最远 24 米的地方。你可以将它们放在不同的房间，甚至不同的楼层，以免妨碍现场装置和观众。因此，投影机中的风扇无需费力工作即可维持健康的工作温度，随着风扇速度的下降，噪音最多可降低 6dB。

我们还提供了一个装配架，可安放需要桁架安装的设置的两个外部冷却器。

技术规格**适用于 UDX/UDM 的外部冷却器****一般规格**

| | |
|-------|--|
| 距离 | 标准距离：8 米 最大距离：24 米 |
| 最大高度差 | +5 米/-5 米* |
| 尺寸 | 278.1 x 733.6 x 234.4 毫米 (10.95 x 28.88 x 9.23 英寸) |
| 净重 | +/-16 千克 (35.3 磅) |
| 操作温度 | 10°C 至 40°C (50°F 至 104°F) |
| 环境湿度 | 0% RH 至 80% RH (不结露) |
| 噪音级别 | 50-52 dB |
| 电力要求 | 由投影机自供电 |
| 排风量 | 225 CFM (不带过滤器) 200 CFM (带过滤器) |
| 注意 | 标准距离 8 米 (最大 24 米) |
| * | *UDM 最多比投影机低 3 米 |

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。