

SLM G10 Performer

A compact and Powerful Projector for Rental & Staging Applications.



Технические характеристики

SLM G10 PERFORMER

Общие характеристики	
Светоотдача	10.000 ANSI Lumen
Разрешение	1024 x 768 (native) 1600 x 1200 (max)
Разрешение	1024 x 768 (native) 1600 x 1200 (max)
Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™	3 high resolution XGA DMD™s
Однородность яркости	90 %
Контрастность	Normal mode: 500 : 1 High mode: 1000 : 1 (Full White/Full Black)
Лампа	Lifetime (max): 1000 Hrs Lifetime (typ): 500 Hrs Lamp power: 2,2 kW
Уровень шума (@ 20°C -68°F)	< 56
Уровень шума (при 40°C -104°F)	< 58
Напряжение электрической сети	200-240 V
Энергопотребление	2750 W
Окружающая Температура	35°C (95F)
Размер	875 mm x 585 mm x 429 mm 34,5" x 23" x 16,9"
Вес (включая монтажный механизм)	57 kg (126 lbs)
Объективы	BARCO's "click-and-play™" TLD lenses provide the highest quality picture. Available both in fixed and zoom versions.
Перемещение объектива	Motorized V shift: up to 118% Motorized H shift: up to 65%
Ядро Sealed DLP™	No
Удобная коммутация	Standard
ScenergiX	Standard
Соединение сети	Optional
Фиксированные входы	· 2 Multifunctional 5-cable inputs for the connection of RGB analogue signals with standard sync (BNC connectors) or tri-level sync, sync on green or separate sync, Standard Video signals, S-VHS signals · 2 Multistandard DVI · SDI input (Serial Digital Input)
Факультативные входы	One free digital input slot for optional input modules: · SDI · HD -SDI
Дистанционное управление	· RS232 or RS422 loop-through input (D9-connector) for PC based projector control · Communication input (D9-connector) for peripherals · 3 pin male XLR connector for wired remote (standard remote) · 3 pin female XLR connector for bi-directional communication (rugged remote)

Создано: 15 Mar 2023

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.