

FLDX 2.5~4.6(EN64) 렌즈

인코더가 포함된 롱 줌 렌즈



EN64는 프로젝션 제품의 이미지 품질과 성능을 최적화하도록 설계된 완전 유리 렌즈입니다. 내부 렌즈 요소는 최고 수준의 해상도 성능을 구현할 수 있도록 엄격하게 선정해 코팅했으며, 코팅은 야간 투시경을 이용한 교육을 위해 야간 비전과 적외선 투과에 최적화했습니다. 렌즈와 함께 줌, 초점 및 조리개의 정확한 위치 지정을 위한 인코더가 제공됩니다.

어댑터를 이용해 Barco Fx400-HR 시리즈에서도 사용 가능합니다.

어댑터 및 관련 소프트웨어와 함께 Barco F80 시리즈에서도 사용할 수 있습니다.

기술 사양**FLDX 2.5~4.6(EN64) 렌즈**

일반 사양	
Working F/#	F 2.04-2.87 전동식 조리개 F/2.04-6.0
줌 비율	1,85 자동 줌 및 초점
플랫폼	Fx40, Fx70, F80(렌즈 어댑터 -R98014421 필요), F90 및 Fx400(렌즈 어댑터 -R9802623 필요) 용
투사율	DMD 칩 4K 2.19-4.05:1 WQXGA 2.50-4.63:1 WUXGA 2.33-4.32:1 TR: 렌즈 전면, 111.4" @6m 이미지 크기 허용 오차 +/-2%
초점 길이	49.52-91.6 mm
초점 범위	표준: 2.5m-25m(옵티컬)
무게	3.08 kg

작성일: 04 Jul 2023

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.