

D320 L

Модуль расширенной обработки изображений позволяет управлять воспроизведением изображения из 4 источников на одном светодиодном мониторе.



Общие характеристики	
Входы	4 опциональных входа Доступ со стороны передней панели Встроенная обработка видео Автоматическое определение, горячая замена S-video, композитное, YUV / RGB, SDI, HD-SDI, DVI до UXGA
Совместимость	Светодиодные дисплеи Barco
Вывод	DVI-D
Гибкость	Задаваемые пользователем входы
Контроль	посредством XLite toolset
Масштабирование	4 входных канала [данные -видео] полностью независимое масштабирование до требуемого выходного разрешения
Управление по Z координате	Мгновенное изменение управления по Z координате для каждого окна выхода
Позиционирование окна	Интуитивно понятный интерфейс позиционирования
Присоединители	RS 232 [RJ11]
Эффекты	Анаморфическое изображение Управление цветовой рипроекцией [на вход] Альфа-смешение [на вход] Управление по Z координате Порты окон/просмотра
Размер	482 мм x 53 мм x 486 мм
Вес	+/-7 кг
Рабочая температура	0°C <> 45°C
Потребляемая энергия	Макс. 120 Вт автоматический выбор диапазона 90-264 В (50-60 Гц) Разъем: 3-контактный IEC
Информация о заказе	R9850710
Масштабируемость	Гирляндная цепь для большого количества входов Стек для большого числа дисплеев
Размер входных блоков	103 мм x 41 мм x 181 мм

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

