

iD H500

1080p HD, 5,000 lumens single-chip DLP projector



Especificações técnicas

ID H500

Especificações gerais

Saída de luz	5,000 ANSI lumens
Resolução	HDTV (1920x1080)
Uniformidade de brilho	Greater than 95% for the entire screen
Razão de contraste	2,000:1 (full white/full black)
Visor	1-chip 0.95" DarkChip3® DLP® panel with BrilliantColor processing and 16:9 aspect ratio
Recursos	· Automatic scaling of non-native resolutions · Sealed optical engine and lightpipe · Filterless design · Remote control through RS232 and TCP/IP · Standard cable basket included
Entradas	· 1x Component Video, RGBHV, RGBS or RGsB (5x BNC) · 1x Composite Video (BNC) · 1x S-Video (4-pin mini-DIN) · 1x VGA (D15 connector) · 2x DVI-D (Digital Visual Interface-Digital)
Saída	1x DVI-D
Comunicação	· 1x D9 conector para RS232 · 1x IR receptor remoto · 1x RJ45 (Ethernet)
Compatibilidade	· Formatos vídeo Composto, S-vídeo, vídeo componente ou RGB. · Todos os padrões previstos ampliados e melhorados de televisão HDTV · Todos os formatos gráficos de computador de VGA, S-VGA, XGA, S-XGA e U-XGA (75 Hz) · Estações de trabalho eletrônicas com uma resolução de até 1600 x 1200 pixels/75 Hz · Fontes DVI até UXGA e HDTV
Frequências de Varredura	· Horizontal 15 kHz -140 kHz · Vertical 25 Hz -150 Hz
Lâmpada	· 2 x 250 Watt P-VIP lamp, in lamp housing, pre-aligned for max. light output. · Typical lifetime: 1,500 h/lamp.
Lentes	High quality zoom lenses: QCLD (1.1-1.3:1), CLD (1.2-1.6:1), CLD (1.6-2.4:1), CLD (2.4-4.3:1) Fixed focal length lens: QCLD (0.85:1)
Deslocamento Vertical de Lente	Deslocamento vertical máximo de -25% a +140% (+/-25% para lentes QCLD (0.85:1))
Energia	· 730 Watt max power consumption · Power factor pre-regulated SMPS · 90-254 VAC / 50-60Hz
Regulamentos de Segurança	Compliant with ETL60950 and EN60950
Interferência Eletromagnética	· Compliant with FCC rules & regulations, part 15 CE EN55022 Class A and CCC

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

