

wePresent WiPG-1000

Un sistema di presentazione wireless di 1080p di base che offre la condivisione dello schermo wireless da qualsiasi dispositivo



- **Accensione automatica per presentazioni rapide durante riunioni estemporanee**
- **Compatibilità tra piattaforme, ideale per ambienti BYOD**
- **Fino a 4 utenti possono effettuare presentazioni contemporaneamente in modalità schermo fisso**

WiPG-1000 è il modello base per le soluzioni per presentazioni della linea di prodotti wePresent. Il modello base è comprensivo di tutte le funzioni atte a renderlo una soluzione affidabile per aule, piccole stanze attrezzate e sale riunioni. WiPG-1000 può essere collegato al display tramite uscite HDMI o VGA per presentazioni fino a 1080p e comprende un jack audio per supporto di sistemi audio secondari.

Presentazioni con qualsiasi dispositivo

Negli odierni ambienti Bring Your Own Device, le presentazioni multi-piattaforma sono più importanti che mai. wePresent facilita la connessione e la presentazione dei contenuti in modo rapido e semplice per gli utenti con tutti i tipi di dispositivi senza l'installazione di alcun programma software. WiPG-1000 consente inoltre di condividere contenuti audio/video completamente integrati da un dispositivo iOS, attraverso il protocollo AirPlay nativo di Apple.

Più utenti per presentazioni simultanee

Riunioni e aule di varie dimensioni. Per aiutare a gestire gli ambienti più grandi, wePresent offre soluzioni di collaborazione e presentazione interattiva che consentono a un numero massimo di 64 utenti di collegarsi e partecipare. Tutti gli utenti collegati possono effettuare presentazioni a turno, promuovendo una reale esperienza di collaborazione tra più utenti. Tramite il controllo della conferenza, i moderatori possono selezionare dalla coda sullo schermo uno qualsiasi dei partecipanti collegati per effettuare la presentazione, per un massimo di 4 alla volta.

Connessioni e rete flessibili in considerazione della sicurezza

WiPG-1000 offre un punto di accesso wireless (Wireless Access Point, WAP)

configurabile. Trasmetti un segnale SSID wireless aggiuntivo al quale far collegare il tuo team o i tuoi ospiti. L'unità offre un livello di sicurezza aziendale con crittografia dei dati SALSA20, impostazioni gatekeeper e impostazioni di controllo IP personalizzate.

Funzionalità integrate per esperienze interattive

WiPG-1000 offre porte USB integrate per collegare un mouse Bluetooth e consentire l'uso dei controlli della conferenza sullo schermo. Per gli ambienti con display touchscreen, WiPG-1000 offre supporto per il controllo touchscreen.

WiPG-1000 non è disponibile negli Stati Uniti, in Canada o in Messico.

Specifiche tecniche**WEPRESENT WIPG-1000**

Specifiche generali	
Sistema operativo	Windows 7, 8, 10 e versioni successive macOS X, 10.9 e versioni successive Android 4.1 e versioni successive iOS 9 e versioni successive
Supporto standard di settore nativo	Apple AirPlay
Uscita video	1 x HDMI 1 x VGA
Velocità fotogrammi	fino a 30 fps
Risoluzione uscita	fino a 1080p
Utenti collegati	fino a 64
Sorgenti	fino a 4 connessioni simultanee con layout schermo fisso
Uscite audio	HDMI analogico tramite jack audio 3,5 mm
Protocollo di autenticazione	WEP WPA / WPA2 PSK
Protocollo di trasmissione wireless	2,4G (b/g/n)/5G (a/n) commutabile
Interfacce	15 pin VGA HDMI RJ-45 USB 2.0 (x3) Pulsante di reimpostazione Jack stereo telefonico
Consumo energetico	13,6 W (consumo energetico a pieno carico) in condizioni di test: · Alimentazione: DC 5 V · versione SW: 2.2.3.2 · versione HW: Rev.C(2016/11/07) · Porta USB: 0.5A ogni porta (3 porte in totale) · WiFi : 2.4G/11n (quattro proiettori per video streaming 1080p) · Porta Ethernet: pacchetto ping · HDMI: Uscita schermo 4-in-1 · VGA: Uscita schermo 4-in-1 · Jack telefonico: Connessione all'altoparlante
Dissipazione calore	14,663 BTU/h
Peso	780 g (con confezione) 260 g (senza confezione)
Dimensioni:	154,4 x 60,3 x 25 mm (senza confezione) 216 x 220 x 66 mm (con confezione)
Temperatura ambiente	Temperatura operativa: 0~40 ℃ Temperatura di stoccaggio: -10 ~ +70 ℃
Umidità ambientale	Umidità operativa: 10~90% Umidità di stoccaggio: 10~85% di umidità relativa

Generato il: 15 Mar 2023

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
 L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.