

E2 Jr

Processore Event Master economicamente vantaggioso



- Easy and reliable show setup and production
- Market-valued 4K performance
- Aggiornamento a prova di futuro al sistema E2 completo

Con le stesse caratteristiche e prestazioni del suo corrispettivo E2, il modello E2 Jr è ideale per le applicazioni che non richiedono le capacità complete di un E2. Con 16 entrate, 8 uscite e 8 mixer (o 16 livelli singoli), l'E2 Jr offre lo stesso fattore di forma 4 RU del fratello maggiore E2.

Easy upgrading

Grazie al suo design modulare, il modello E2 cresce insieme al tuo show, per cui potrai aggiornare il tuo E2 Jr a un sistema E2 completo in qualsiasi momento. Basta semplicemente acquistare e installare nel sistema le schede aggiuntive. This modularity also ensures great serviceability, as users can easily swap a specific input or output card in the case of damage, without needing to ship or replace the entire box.

Designed for life on the road

Progettato per il settore degli eventi dal vivo, il resistente E2 Jr è caratterizzato da uno chassis in acciaio che è in grado di sopportare le difficili condizioni della vita su strada. What's more, it offers screen control in a compact form factor of only four rack units, which makes it easy to ship and install. E, grazie alle sue schede modulari e al doppio alimentatore ridondante, il modello E2 Jr è estremamente affidabile e di facile manutenzione sul campo.

Specifiche tecniche

E2 JR

Specifiche generali

Model	NGS-4U
Telo per effetti dal vivo	Fino a 10 megapixel PVW/PGM 20 megapixel solo PGM 40 megapixel a 30p e solo PGM
Ingressi video	16 ingressi attraverso 4 schede di ingresso (alcune schede Event Master) ■ Fino a 4 x ingressi 4K - ogni scheda di ingresso supporta fino a 4K a 60 p ■ 4x SD/HD/3G SDI ■ 6 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) ■ 6 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max)
Uscite video	10 uscite attraverso 3 schede di uscita (schede serie Event Master) ■ Fino a 2x uscite 4K - ogni scheda di uscita supporta fino a 4K a 60 p ■ 4x SD/HD/3G SDI ■ 4x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) ■ 2x HDMI 1.4a per Multi-viewer (297 Mpix/sec max)
Genlock	Input/Loop di riferimento analogici su connettori BNC; bi-level e black burst con definizione standard e tri-level con HD Sincronizzazione S3D: 4 connettori Din di ingresso, 2 connettori Din di uscita
Uscita programma	Fino a 8 uscite programma configurabili come schermo singolo o come widescreen modulare/miscelate ■ Configurabile fino a 8 x 2048x1200 a 60 o fino a 2 x 4096x2400 a 60 max ■ Controllo fusione margini/sfumatura indipendente per tutti i quattro lati
Uscite Aux scalate	Definibile dall'utente da 4x 2048 x 1200 a 60 a 1x 4K a 60 Tutte le uscite possono essere definite come destinazioni Aux per un totale di 8 uscite Aux Correzione del colore in uscita
Mixer	■ Mixer sfondo a risoluzione nativa per schermo di output ■ Transizioni strato indipendenti o transizione Anteprima/Programma completa ■ Allocazione strato flessibile - fino a 8 strati miscelabili o 16 singoli strati di livello PIP/key scalabili assegnabili a qualsiasi schermata di uscita programma
Memorizzazioni di fotogrammi	Fino a 100 fotografie disponibili in background, Aux o PIP
Effetti di strato	■ Bordi (marcato, tenue, effetto alone) e ombre esterne ■ Effetti di colore ■ Luce stroboscopica, capovolgimento orizzontale e verticale ■ Tasto luminanza ■ Movimenti PIP tramite sequenze chiave
Multivisualizzatore	■ Layout flessibile definibile dall'utente ■ Monitoraggio di tutti gli ingressi e le uscite, compreso Anteprima e Aux ■ Due uscite ■ Hardware dedicato analogo ai processori E2 Event Master
Espandibilità	Il collegamento è disponibile come opzione di aggiornamento
HDCP	Conformità HDCP
Controllo	■ Software di gestione schermo Event Master per PC o MAC ■ Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps con rilevamento automatico
Manutenzione	■ Schede I/O e di elaborazione con assistenza su campo (non sostituibili a caldo) ■ Alimentatori a doppia ridondanza sostituibili a caldo
Livello di rumore	Max 52,9 dB in media. Ventole al 100%. La velocità della ventola è gestita tramite software in base alla temperatura di funzionamento. Riferimento ISO 7779
Dimensioni:	■ Altezza: 17,8 cm (7,0") - 4 in rack RU ■ Larghezza: 43,2 cm (17") senza maniglie dello chassis, 48,3 cm (19") con le maniglie dello chassis collegate ■ Profondità: 56,9 cm (22,4") da pannello anteriore a pannello posteriore, 62,2 cm (24,5") in totale
Peso	27,8 kg / 61 lb
Alimentazione	■ Alimentazione in ingresso: 100-240 V CA 50/60 Hz 700 W ■ Alimentatori a doppia ridondanza, sostituibili a caldo
Garanzia	3 anni per ricambi e manodopera
Temperatura ambiente	0-40° C / 32-104 F
Umidità ambientale	0-95% senza condensa

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.