

Vivavoce wireless ClickShare

Vivavoce wireless ClickShare, ricezione a distanza ultra lunga oltre 3 metri



- **Espansione flessibile, supporta più connessioni a cascata**
- **Acquisizione audio di precisione, catturando ogni parola pronunciata con eccezionale chiarezza.**
- **Riduzione del rumore basata sull'intelligenza artificiale, che filtra in modo intelligente oltre 300 tipi di rumore di fondo, garantendo che le riunioni rimangano incentrate sulla comunicazione.**
- **Ottimizzazione del volume basata sull'intelligenza artificiale, che migliora la voce dell'oratore riducendo al minimo le**

ClickShare Wireless Speakerphone si integra perfettamente con ClickShare X-Display, offrendo funzionalità plug-and-play senza bisogno di configurazioni complesse. Estende senza sforzo la portata di ricezione del microfono all'interno della sala riunioni, rendendolo ideale per sale conferenze di medie e grandi dimensioni superiori a 12 metri, migliorando efficacemente la copertura audio e la chiarezza della comunicazione.

Specifiche tecniche**VIVAVOCE WIRELESS CLICKSHARE****Microfono**

Quantità di microfoni	8 microfoni MEMS beamforming
Distanza di rilevamento	4 metri
Sensibilità	-35 dB±1 dB
Risposta in frequenza	100012 kHz
Frequenza di campionamento	48KHz
Cancellazione dell'eco	Si
Soppressione del rumore	Si
Controllo automatico del guadagno	Si

Altoparlante

Quantità di altoparlanti	1
Potenza di uscita	4 w
THD	1 kHz1%1a 1 W

Alimentazione

Alimentatore	DC 54 V
Cavo di alimentazione	Cina, lunghezza 1,5 metri
Consumo energetico massimo in esercizio	< 8W

Specifiche generali

Tasto	1*Disattivazione audio, 1*Vol+, 1*Vol-
Luce	1*Disattivazione audio, 1*Vol+, 1*Vol-, 1*Connessione cablata, 1*Connessione wireless
Numero di cascate	4
Lingua	Cinese/inglese

Connessioni

Porte	2*RJ45, 1*USB-C, 1*DC (alimentazione)
Tipo di connessione	Dongle USB wireless/USB-C/RJ45

Accessori

Cavo di alimentazione	1
Cavo USB	1 (da USB-C a USB-A)
Cavo RJ45	1
Chiavetta USB	1
Scatola di conservazione	Si

Ambiente

Temperatura di funzionamento	0 °C ~ 40 °C
Umidità di funzionamento	10 ~ 90% umidità relativa
Temperatura di conservazione	-20°C~60°C
Umidità di stoccaggio	10 ~ 90% umidità relativa
Altitudine	0 5000 metri

Generato il: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.