

# WME-110

更加简单易用的下一代大型拼接显示系统管理



- 本地安装
- 对巴可拼接显示系统管理套件的单一访问
- 安全轻松地集成到现有IT网络
- 专为全天候运行而设计的可靠企业平台

WME-110 可帮助您轻松设置、配置和维护拼接显示系统。它还支持通过安全网关连接到拼接显示系统管理套件，从而从一个集中的远程位置管理一组拼接显示系统。集成商和托管服务提供商可以在单个控制面板中监控拼接显示系统的所有关键参数，从而充分延长客户的正常运行时间，安排定时维护以预防故障，.....

## 远程维护、管理和监控

我们的拼接显示系统管理套件完美解决了对分布在多个不同建筑和位置的设备轻松进行维护、管理和监控的难题。

## 随时随地掌控一切

借助巴可的拼接显示系统管理套件，服务提供商可以始终完全控制其机群中的所有拼接显示系统。我们提供多种订阅模式用于监控或诊断拼接显示系统。根据您的订阅模式，您可以使用的功能不尽相同。

## 技术规格

## WME-110

### 一般规格

操作系统	Linux
硬件配置	Intel Core i5s, 第七代 8 GB内存 128 GB工业级SSD
电源	输入: 100~240Vac, 2A, 50-60Hz
功率消耗	83W (标准值); 109W (更大值)
散热	283 BTU/h
噪音级别(@ 20°C -68°F)	32 dB(A)
操作环境	0°C至40°C, 湿度高达 80% (非冷凝)
产品包内容	<ul style="list-style-type: none"><li>1x P110 服务器</li><li>1x 电源</li><li>1x 区域特点的电源线</li><li>1x 安装支架套装</li><li>1x 底座</li></ul>
配件	VESA组件 (R9811098) 机架 (R9811099)
<b>尺寸</b>	
尺寸 (HxWxD)	60 mm x 190 mm x 190 mm
尺寸 (包装)	230 mm x 260 mm x 308 mm
净重	装置: 2.2 kg 电源: 0.7 kg
包装后的重量	4.5 kg

生成于: 04 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。