

OverView OLF-510

Pantalla mural de vídeo LED 16:9 WXGA de 50" con acceso frontal y plenas características de redundancia



La serie OverView OLF de Barco está compuesta por pantallas murales con iluminación LED; las soluciones por excelencia para las salas de control configuradas con pantallas con relación de aspecto 16:9 y cuyo tiempo de funcionamiento debe estar garantizado. Las características de redundancia de los módulos, ya no solo para los LED, también para fuentes de alimentación e incluso entradas, garantizan que todo vaya según lo previsto, para tranquilidad de los usuarios. El acceso frontal permite prescindir de áreas de mantenimiento posteriores, para las salas de control en las que el espacio es un condicionante importante. Con una estructura que se puede configurar conforme a los requisitos del cliente, la serie OverView OLF prácticamente no conoce límites en términos de tamaño.

Tranquilidad absoluta

Los módulos de pantalla mural OverView OLF-510 se han diseñado para que funcionen perfectamente sin mantenimiento durante muchos años y sin que se necesiten consumibles. El exclusivo sistema de refrigeración por líquido de Barco garantiza una menor temperatura LED, por lo que la vida útil del LED es más larga (>80.000 horas en el modo económico). El módulo OverView OLF-510 ofrece una experiencia de visualización excelente desde el punto de vista ergonómico, con los colores más nítidos y saturados, y resolución WXGA (1368 x 768). La disponibilidad de tipos de pantalla alternativos le permite ajustar la pantalla mural a sus necesidades específicas en términos de ángulo de visión y brillo.

Siempre la imagen óptima

⁶⁶ Pantallas murales de la serie OverView OLF con Sense, una tecnología de sensor exclusiva de Barco que proporciona una estabilidad de color y de brillo continua en toda la pantalla. Sense mide constantemente el brillo y el color con un

⁶⁶ Pantallas murales de la serie OverView OLF con Sense, una tecnología de sensor exclusiva de Barco que proporciona una estabilidad de color y de brillo continua en toda la pantalla. Sense mide constantemente el brillo y el color con un espectrómetro, y ajusta el espacio de color para proporcionar la imagen más adecuada para la visión. Esto significa que no precisa ajustes manuales ni mantenimiento. Los colores también se pueden ajustar para necesidades muy específicas de cámaras de TV, por lo que la serie OverView OLF resulta indicada para aplicaciones de pantallas de fondo.

Diseño galardonado

El diseño de la serie OverView OLF, práctico y elegante, ha sido distinguido con el prestigioso premio Red Dot Design Award. Los módulos individuales son los menos profundos entre las soluciones comparables de su clase, por lo que permiten configurar pantallas murales extremadamente finas. Esto convierte a la serie OverView OLF en el producto por excelencia para instalaciones en espacios limitados.

El mayor nivel de redundancia

- Redundancia de 6 LED (por color) y fuentes de alimentación LED
- Redundancia de 2 entradas de doble enlace

Innovaciones exclusivas de Barco.

- ⁶⁷Sense: calibración de espectro automática
- Refrigeración activa mediante líquido
- Acceso frontal, para prescindir de las áreas de mantenimiento posteriores

Excelente ergonomía de visualización

- Amplia gama de colores LED
- Resolución WXGA
- Sin pérdida del color
- Excelente visión fuera del eje con modelos de pantalla de nueva generación

Sin mantenimiento

- Vida útil de los LED de hasta 80.000 horas en modo económico
- 5 años de tiempo de funcionamiento sin necesidad de mantenimiento
- No se requiere rueda de color

Enfoque ecológico

- Sin piezas que se desgasten, sin residuos
- Sin bombillas de mercurio

Especificaciones del producto

OVERVIEW OLF-510

Especificaciones generales	
resolución	WXGA (1368x768 pixeles)
brillo	En pantalla: 460 Cd/m²
Contraste en pantalla	560.000:1
Color	Hasta 165% EBU (en modo de color máximo)
Tecnología de visualización	Proyección trasera DLP
Punto blanco	2.300K 6.500 K 9.300K arbitrario
brillo uniforme	95% ANSI 9
Pantalla	FXS, con ángulo de ganancia medio en H/V 35°/33° (+/-3°)
Espacios entre pantallas	Hor.: 1,8 mm 0,07". Vert. 1,1 mm 0,05" (a 25 °C)
Estabilidad de color	Calibración automática con espectrómetro Sense ⁶
dimensiones	• Diagonal: 50" (Aprox.) • Anchura: 1.088 mm 42,8" • Altura: 612 mm 24,1" • Profundidad: 454 mm 17,9" • Peso: Módulo de proyección: < 53 kg 117 lbs
Fuente de luz	6x redundancia para cada uno de 3 LED
Vida útil de la fuente de luz	> 60.000 h (a 6500k) > 80.000 h en modo económico MTBF LED > 500.000 h
Condiciones de operación	10 °C-40 °C, 50 °F-104 °F, 80% de humedad (sin condensación)
Voltaje de entrada de AC	90 -240 V, 50-60 Hz
potencia	170 W (eco) 230 W (tip.) 350 W (máx.)
Disipación de calor	580 BTU/h (eco) 785 BTU/h (tip.) 1.194 BTU/h (máx.)
señal	2x entradas DVI-D de doble enlace / 2x salidas DVI-D de doble enlace Entrada DVI-D de un enlace con HDCP (opcional)
Acceso directo a Ethernet	Servidor Web incorporado
Interfaz gráfica de usuario	Todos los parámetros operativos y ajuste
Reloj de píxel	330 MHz
Frecuencia de entrada	24 -62 Hz
Genlock	49 -61 Hz
Procesamiento de señales	Bucle Recorte libre, escalado libre (opcional)
Integración con equipos de terceros	API de servicio Web (opcional)
Garantía	2 años

Generado en: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

