

CSC 기본 장치

ClickShare 무선 베이스 스테이션



베이스 유닛은 항상 표시되지 않아도 ClickShare 시스템의 두뇌에 해당됩니다. 이 처리 장치는 버튼으로부터 무선 신호를 수신하여 올바르게 재생되는지 확인합니다.

기술 사양

CSC 기본 장치

일반 사양	
무게	2.6kg/5.75 파운드
크기(HxWxD)	181mm(안테나 포함) x 260mm x 276mm(최소) / 7.125"(안테나 포함) x 10.236" x 10.9"(최소)
전원 입력	100-240 V 50-60Hz 0.75-3 A
전력 소비	종료: 2.5W 작동(일반): 20W 최대: 35W

작성일: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

