

SLite 10 XP FX

Solución de pantalla LED exterior para instalación fija



Especificaciones del producto**SLITE 10 XP FX****Especificaciones generales**

Resolución visual	10,18 mm
Resolución física	20,36 mm
brillo	6500 NIT
brillo calibrado	5500 NIT (calibrados a 6500°K)
configuración LED	2R, 1G, 1B
Densidad de píxeles	9.646/m ² -896/pies ² -5.808/tile (88x66) virtuales 2.412/m ² reales
angulo de visión horizontal	120°
angulo de visión vertical	60°
relación de contraste	2000:1 a 200 lux
tiempo de vida	50 000 h (totalmente blanco -brillo medio) 100 000 h (uso típico)
consumo de potencia	Máximo: 640 W / tile Media: 160 W / tile
Peso / tile	38,9 kg (88,2 lbs) excluida la estructura
procesado	14 bits
colores	4,4 billones
tasa de refresco	> 2000 Hz (PAL / NTSC)
Robustez	IP 65
rango de temperatura	Operación: -20 -40°C (-4 -104°F) Almacenamiento: -20 -60°C (-4 -140°F)
humedad	Operación: 10 -99% Almacenamiento: 10 -99%
Compatibilidad de entrada del D320	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI hasta UXGA
Certificaciones	ETL, CE, CEBEC, TUV, FCC clase A
dimensiones	Anchura: 896 mm (35,3") Altura: 672 mm (26,5") Profundidad: 248 mm (9,8")
información de pedido	R9004171

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.