

TransForm A12

紧凑超快视频屏幕墙控制器，用于有更高视频与 RGB要求的大中小型视频屏幕墙。



技术规格

TRANSFORM A12

一般规格

处理器	<p>处理器 A4</p> <ul style="list-style-type: none">· 英特尔酷睿 2 双核 2.13 GHz· 1 GB 内存标配· 可扩展至更大 4 GB (3 GB 可用)· SATA 硬盘驱动器 250 GB (RAID-1/RAID-5 选配)· 10/100/1000 Mbit LAN (冗余选项)· 冗余热更换电源 (选配)· 高达 4 个 Omnibus 单元的宿主 <p>处理器 AX6</p> <ul style="list-style-type: none">· 英特尔双核 Xeon® CPU, 3 GHz, 1 或 2 个 CPU· 2 GB ECC 内存标配· 可扩展至 4 GB (3 GB 可用)· SATA 硬盘驱动器 250 GB (RAID-1/RAID-5 选配)· 双 10/100/1000 Mbit 板载 LAN (冗余)· 冗余热更换电源· 高达 5 个 Omnibus 单元的宿主
总线	<ul style="list-style-type: none">· 交换结构· 1.6 GB/秒· 12 插槽· 冗余热更换电源
净重	<p>处理器 A4</p> <ul style="list-style-type: none">· 标准, 无卡: 18.0 公斤 39.7 磅· 冗余 PSU, 无卡: 20.5 公斤 45.2 磅 <p>处理器 AX6</p> <ul style="list-style-type: none">· 冗余 PSU, 无卡: 23.3 公斤 49.2 磅 <p>Omnibus A12</p> <ul style="list-style-type: none">· 冗余 PSU, 无卡: 18.2 公斤 40.1 磅
尺寸	<p>处理器 A4</p> <ul style="list-style-type: none">· 19 英寸工业机箱, 机架单位高度: 4U· 机箱宽度: 440 毫米 17.32 英寸· 宽度 (带固定件): 482 毫米 18.98 英寸· 机架深度: 516 毫米 20.32 英寸· 深度 (带手柄): 566 毫米 22.28 英寸· 高度: 177 毫米 6.97 英寸· 高度 (带橡胶脚垫): 183 毫米 7.20 英寸 <p>处理器 AX6</p> <ul style="list-style-type: none">· 19 英寸工业机箱, 机架单位高度: 4U· 机箱宽度: 440 毫米 17.32 英寸· 宽度 (带固定件): 482 毫米 18.98 英寸· 机架深度: 566 毫米 22.28 英寸· 深度 (带手柄): 616 毫米 24.25 英寸· 高度: 177 毫米 6.97 英寸· 高度 (带橡胶脚垫): 183 毫米 7.20 英寸 <p>Omnibus A12</p> <ul style="list-style-type: none">· 19 英寸工业机箱, 机架单位高度: 4U· 机箱宽度: 440 毫米 17.32 英寸· 宽度 (带固定件): 482 毫米 18.98 英寸· 机架深度: 450 毫米 17.72 英寸· 深度 (带手柄): 500 毫米 19.69 英寸· 高度: 177 毫米 6.97 英寸· 高度 (带橡胶脚垫): 183 毫米 7.20 英寸
电源	100-240 V, 50-60 Hz
功率消耗	<p>处理器 A4</p> <p>标准 (一般): 400 瓦 冗余 (一般): 400 瓦</p> <p>处理器 AX6</p> <p>冗余: 650 瓦</p> <p>Omnibus A12</p> <p>冗余 (一般): 600 瓦</p>
操作环境	0 - 40°C 32 - 104°F 更大 80% 湿度 (无凝结)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。