

# Placa de saída H 2.0 Quad



- Quatro conectores HDMI 2.0™
- Suporta até 4x 1600p@60, ou 2x 4K@60p/UHD por placa (cabo único).
- Conformidade com HDCP 2.2
- Suporte para VESA/CEA e sincronizações personalizadas
- Aquisição e configuração automática de saída

**Especificações técnicas****PLACA DE SAÍDA H 2.0 QUAD****Especificações gerais**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Conectores          | 4 conectores HDMI™ de tamanho normal        |
| Resolução           | até 2 4096x2160 a 60p                       |
| Profundidade de cor | 8 bits; 10 bits; 12 bits (DL ou inferior)   |
| Recursos            | Modo de rotação e divisão                   |
| Amostragem de cores | até UHD a 60p 4:4:4 8 bits ou 4:2:2 10 bits |
| HDCP                | Conformidade com HDCP 2.2                   |
| Capacidade de sinal | 600 MHz                                     |

**Specifications when used with Encore3**

|                  |   |
|------------------|---|
| Connectors*      | 4 conectores HDMI™ 2.0 de tamanho normal  |
| Resolution*      | Suporta até 4x 4096x2160 @60Hz            |
| Color depth*     | 8 bits; 10 bits; 12 bits                  |
| Color sampling*  | Até UHD@60p 8 bits 4:4:4 ou 10 bits 4:2:2 |
| HDCP*            | Conformidade com HDCP 2.2                 |
| Signal capacity* | Até 4096x2160 @60Hz                       |
| *                | Especificação quando usado com Encore3    |

Gerada em: 23 Dec 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**