

# CompactLink

デジタイザーとLEDウォール間、または2つのLEDウォール間で最大100 mのデータ伝送を実現するコスト効率の高いソリューションです。



**技術仕様****COMPACTLINK****一般仕様**

|    |  |
|----|--|
| 品番 | R9853320 CompactLink 50                  |
|    | R9853330 CompactLink 100                 |
|    | R9853340 CompactLink cable interface kit |

**生成日:19 Sep 2024**

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様については[www.barco.com](http://www.barco.com)をご確認ください。

**[www.barco.com](http://www.barco.com)****BARCO**