

# SLM G10 Executive



## 技术规格

## SLM G10 EXECUTIVE

### 一般规格

光输出	10 000 ANSI lumens
数字微镜器件	three XGA DMDs (1024 x 768)
亮度均匀性	Brightness uniformity: >90% for the total screen
分辨率	1024 x 768 (native) 1600 x 1200 (max)
灯泡	2.2 kW Xenon illumination system Typical lifetime: 500 hours Max. lifetime: 1000 hours
对比度	>500:1 (高对比度模式: >1000:1)
屏幕宽度	5m -15m / 6ft -50ft
兼容性	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 所有复合视频源、S-VHS、分量或RGB格式或串行数字格式</li><li>■ 所有当前提供的HDTV、扩展和改进的电视标准</li><li>■ 大多数Macintosh电脑</li><li>■ 分辨率高达1600 x 1200像素的电脑和电子工作站</li><li>■ 两个数字输入插槽允许与当前和以后的数字输入直接进行数字连接</li></ul>
镜头	Fixed focal length lenses are available with a throw ratio of 0.8:1 (very short throw ratio, specially designed for rear screen on-axis projection) or 1.2:1 (long throw).  Motorized Zoom Lenses with a throw distance of 1.6-2.0,2.0-2.8,2.8-5.0,5.0-8.0 times the screen width
输入	2 x multifunctional 5-Cables input (high bandwidth) for the connection of: -RGB analog signals with standard sync (BNC) or tri-level sync, sync on green or separate sync -Standard video signals -S-VHS signals 2 x DVI in + 1 x DVI out SDI loop-through (Serial Digital Input) Video input
可选	SDI loop-through (Serial Digital Input) HD-SDI loop-through (High Definition Serial Digital Input)
通信	1 x D9 connector for RS232 or RS422 loop-through 1 x D9 connector for peripherals 1 x 3-pin male XLR connector for wired remote
噪音级别	< 56 dBA
功率消耗	2750 W
电源	220 V (tolerance 200 V -240 V)
安全级别	Compliant with UL1950 and IEC950
网络连接	Optional
净重	45千克 (99磅)
特性	· Picture-in-picture · Seamless source switching with effects
尺寸(宽x长x高)	529 x 795 x 429 mm (20.8 x 31.3 x 16.9 inch)
镜头移动	TLD Lenses Motorized V shift: -20% +118% Motorized H shift: max. 65% (L+R)  For specific details per lens type: see lens product pages
无缝切换	Standard
ScenergiX	Standard
封装DLP™内核	Not available

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。