

G50-W6

輝度6,000ルーメン、WUXGA解像度のDLPレーザーフォスファープロジェクター



- このクラスでは最小で最軽量
- 5~8Kルーメンのセグメントで業界をリードするエネルギー効率
- 長期間にわたって安定した画質を実現
- 豊富な交換レンズ群（きわめて広いレンズシフト量）
- サービスとサポートを保証

G50-W6は、手頃な価格でコンパクトでありながら強力なシングルチップのWUXGAプロジェクターです。役員会議室、博物館、展示会、ショールーム、またはエントリーレベルのシミュレーションアプリケーション向けのシングルチャンネルおよびマルチチャンネルのプロジェクターとして設計されています。コスト面に優れたG50シリーズは、Barcoスマートラインプロジェクターに位置づけられます。G50シリーズは、低価格で優れたパフォーマンスを提供し、市場で最もコンパクトでエネルギー効率の高いプロジェクターシリーズです。

レーザーフォスファースト光源により、高画質が実現され、優れたカラーと画像の均一性が保証されます。このシリーズは、当社製品の中で最小のプロジェクターシリーズであり、高い光効率を備え、高品質のコンテンツを最適な状態で視覚化します。

共通なコンパクトサイズ、Barcoの豊富なGシリーズレンズとの互換性、ワイドなレンズシフトなど柔軟性に優れており、設置環境に適した選択が可能なプロジェクターシリーズです。

またG50をご購入いただいた方には、Barcoの優れたサービスとサポートによるメリットをご利用いただけます。G50では、インサイトマネージメントスイートサブスクリプションをご利用いただけます。これは、プロジェクターを監視、診断、制御するための、Barcoが誇るクラウドベースのIoTプラットフォームです。Barcoのプロジェクターツールセットソフトウェアを使用することで、プロジェクターの設置や管理も使いのコンピューターから容易に行うことができます。

技術仕様

G50-W6

一般仕様

| | |
|--------------------------|--|
| プロジェクタータイプ | シングルチップDLPレーザーフォスファアプロジェクター |
| 使用技術 | シングルチップDLPレーザーフォスファアプロジェクター |
| 解像度 | 1,920 x 1,200 (WUXGA) |
| 輝度 | 5,400 ANSIルーメン 6,000センタールーメン 6,400 ISOルーメン |
| 輝度均一性 | 90% |
| コントラスト比 | 1,200:1シーケンシャル、 6,000:1ダイナミック、 エクストリームブラック：750,000:1 |
| 光源 | レーザーフォスファア |
| 光源寿命 | 最長20,000時間 |
| アスペクト比 | 16:10 |
| 方向 | 360°回転、制限なし |
| シールドエンジン | あり |
| 色補正 | あり |
| CLO (コンスタント照明出力) | あり |
| キーストーン補正 | あり |
| 画像処理 | Ptoolsetを介してのワーブおよびブレンドが可能 |
| 3D | アクティブ3D立体画像 |
| レンズタイプ | Gレンズ -0.37~0.4:1/0.65~0.75:1/0.75~0.95:1/0.95~1.22:1/1.22~1.52:1/1.52~2.92:1/2.90~5.50:1 |
| 光学レンズシフト | 垂直：最大100% (レンズにより異なる) 水平：最大30% (レンズにより異なる) 電動ズームとフォーカス 電動レンズシフト |
| 入力 | 2 x HDMI入力 (HDMI 2.0b、 HDCP2.2に準拠) / 1 x ディスプレイポート (1.2a) / 1 x HDBaseT (HDCP1.4) / 1 x 3D SYNC 入力 |
| 出力 | 1 x HDMI出力 (ループスルーHDMI1/HDMI2/HDBaseT/DP)、1 x 3D SYNC出力、1 x DC 12V出力、1 x オーディオ出力、3.5mmピンジャック |
| 入力解像度 | Up to 4K @60Hz Refresh rates: 24Hz to 60Hz for WUXGA and 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) 4K input signals will be scaled to the projector's output resolution |
| ソフトウェア・ツール | プロジェクターツールセット |
| 制御 | 1 x RS232 (D-sub 9ピン) (PC制御) 1 x 有線入力 (3.5mmピンジャック) (リモート入力) 1 x RJ45 (LAN) |
| ネットワーク接続 | 10/100イーサネット、RJ45 |
| Speakers | 10W/6Ω *2 |
| 電源要件 | 100~240V/50~60Hz |
| 消費電力 | 300W @110V 290W @220V |
| スタンバイ電源 | 0.5W未満 |
| BTU / 時間 | 1024 @110V 990 @220V |
| ノイズ・レベル (25°C/77°Fでの標準時) | 32dB(A)~36dB(A) (使用モードにより異なる) |
| 動作温度 | 0~40°C (海面位) |
| 動作湿度 | 10~85% RH (結露しないこと) |
| 保管温度 | -10~60°C |
| 保管湿度 | 5~90% RH (結露しないこと) |
| 寸法 幅×長さ×高さ | 486 x 376 x 181.2mm (脚部を除く) |
| 重量 | 11 kg / 24.25ポンド (レンズなし) |
| 標準アクセサリ | 電源コード、ワイヤレスリモートコントロール |
| 証明書 | CE、FCC Class A、cTUVVUS、CCC、EAC、KCC、RCM、BIS、BSMI |
| 保証 | 3年間の部品および修理保証 |
| *注記 | 輝度レベル+/-10% |

生成日:30 May 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

www.barco.com

BARCO