


X2.8R

Светодиодный дисплей, шаг пикселя 2,85 мм, 1200 нит, реальная взаимная арендопригодность



X2.8R — это светодиодный дисплей с шагом пикселя 2,8 мм, предназначенный для рынка аренды оборудования и технической подготовки мероприятий и сцен. Он обеспечивает превосходное качество изображения, реальные возможности взаимной арендопригодности, уверенность и быструю установку для проведения интерактивных мероприятий.

Superior image quality

Благодаря технологии обработки Infinipix™ X2.8R обеспечивает отличное качество изображения. В любое время суток потрясающее качество изображения остается неизменным в режиме как низкой, так и высокой яркости. Дисплей передает цвета точно в соответствии с вашими ожиданиями при любом освещении. Технология обработки Infinipix™ гарантирует плавность синхронизации видео без рывков и задержек.

Reliable and easy to set up

Успех презентации во многом зависит от качества изображения. С дисплеем X2.8R вы можете быть спокойны, так как в случае сбоев передача данных автоматически переводится на резервный канал. Уведомления по электронной почте позволяют своевременно реагировать на изменение состояния дисплеев. В конструкции дисплея X2.8R применяется рама из углеродного волокна, благодаря чему он легкий и в тоже время прочный.

Кроме того, его консоль можно использовать и как ферму, и как основание, поэтому инвестиции в оборудование сводятся к

Кроме того, его консоль можно использовать и как ферму, и как основание, поэтому инвестиции в оборудование сводятся к абсолютному минимуму.

При необходимости замены светодиодного модуля архитектура Infinipix™ позволяет выполнить это действие за считанные минуты...

Truly cross rentable

Благодаря нашей собственной технологии калибровки дисплей X2.8R превосходно подходит для взаимной аренды. Таким образом, можно без ограничений сочетать светодиодные панели, арендованные у разных компаний, для реализации масштабных проектов. Дисплей X2.8R гарантированно обеспечивает постоянный уровень яркости и качества изображения по всей поверхности изображения в любых условиях.

Технические характеристики X2.8R	
Общие характеристики	
Шаг пикселей	2,85 мм (0,112 дюйма)
Плотность пиксела	122500 пикселей/кв. м
Пикселей на панель	168 x 168 пикселей (Г x В)
Тип ЖКИ	SMD RGB черный
Яркость	1200 нит
Скорость обновления	3840 Гц
Формирование сигналов цветности	16 бит
Цвета	
Обработка	Infinipix™
Совместимость источника	см. Infinipix™
Подключение для передачи данных	1G Infinipix(TM)
Горизонтальный угол обзора	+/-80° (яркость не менее 50%)
Вертикальный угол обзора	+/-80° (яркость не менее 50%)
Размер панели (ШxВxГ) в мм	480 x 480 x 89 мм (18,90 x 18,90 x 3,50 дюйма)
Материал панелей	Углеродистое волокно
Вес/плитку	7 кг / 15,4 фунта
Способность изгиба	-7,5°/-5°/-2,5°/0°/2,5°/5°/7,5°
Работоспособность	Спереди/сзади
Входное напряжение	100-240 В, 50-60 Гц
Энергопотребление	570 Вт/кв. м (53 Вт на кв. фут) (макс.) 244 Вт/кв. м (23 Вт/кв. фут) (номинал)
Тепловыделение	1950 БТЕ/ч/кв. м (макс.) 832 БТЕ/ч/кв. м (номинал)
Температура при эксплуатации	От -10 до +40 °C (от 14 до 104 °F)
Влажность при эксплуатации	10-90%
Охлаждение	Пассивная система охлаждения
Класс защиты	Только внутри помещений

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

