

ClickShare CS-100 Huddle

Sistema de presentación inalámbrica para espacios de reunión



- **Conexión inalámbrica a la pantalla central**
- **1 usuario en pantalla**
- **Comparta desde el ordenador portátil, la tableta o el smartphone**
- **Salida HDMI**

Colaboración más fluida en equipos pequeños. Los espacios de reunión son espacios que permiten una colaboración sencilla, intuitiva, flexible y creativa, donde puede usar su dispositivo para compartir, debatir e interactuar. Rápido y sencillo.

Por eso en Barco hemos desarrollado ClickShare CS-100 Huddle. Con este sistema de presentación inalámbrica diseñado para la colaboración espontánea en espacios de reunión, los usuarios pueden compartir fácilmente el contenido de sus ordenadores portátiles o dispositivos móviles en la pantalla de presentación. Sin cables, sin configuración y sin esperas. Para que puedan centrarse en lo que importa.

Descubra las novedades de la última actualización de ClickShare

Convierta los espacios de reunión en dinámicos espacios colaborativos

El CS-100 Huddle permite compartir contenido de forma rápida y creativa en espacios y salas de reuniones pequeños. Acerque la misma experiencia de reuniones en toda la empresa, desde los espacios de reunión hasta las salas de juntas. Todos, incluidos los invitados, pueden conectarse y compartir, ya que no requiere formación. Utilice la ClickShare app para compartir el contenido de su dispositivo en la pantalla de presentación. Instale la última versión del firmware instalado en la Base Unit para conseguir la mejor experiencia posible con la aplicación de escritorio. O solicite el ClickShare Button además del paquete para compartir contenido de manera sencilla y mejorada.

La solución ideal para su empresa

El CS-100 Huddle es un modelo independiente con una salida HDMI que admite la conexión de hasta ocho usuarios simultáneamente, mostrando el contenido de un solo usuario a la vez. También se puede integrar en la red de la empresa para administrarlo de forma centralizada y disfrutar de la misma experiencia de colaboración en cualquier espacio de la empresa, desde los espacios de reunión hasta las salas de juntas. El CS-100 Huddle incluye las características de seguridad estándar de ClickShare, como el cifrado, la administración de los inicios de sesión, https y la posibilidad de ocultar el SSID de la red inalámbrica de la Base Unit.

El CS-100 Huddle es un producto creado con flujos y procesos que cuentan con la certificación ISO 27001.

Añadir ClickShare CSE-100 Huddle a la configuración de su sala de reuniones fija (por ejemplo, una sala de Microsoft Teams o Zoom) mejora la colaboración en las reuniones de Microsoft Teams y Zoom, porque recupera el verdadero enfoque de colaboración en las conferencias.

Especificaciones del producto

CLICKSHARE CS-100 HUDDLE

Especificaciones generales

Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10 32 y 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 y 10 (ClickShare app) iOS 11, 12 y 13 (ClickShare app)
Salidas de vídeo	1x HDMI
Resolución de salida	1.920 x 1.080
Audio	Mediante HDMI, analógico mediante toma de audio de 3,5 mm
Frecuencia de cuadro	Hasta 30 fps
Número de fuentes simultáneas en pantalla	1
Número de conexiones simultáneas	8
Compatible con iPad, iPhone y Android	Partage de documents, navigateur et caméra pour les appareils Android et iOS Application ClickShare
Escritorio extendido	Disponible (en fonction de votre système d'exploitation). Peut nécessiter un pack d'extension ClickShare.
Protocolo de autenticación	WPA2-PSK en modo independiente WPA2-PSK o IEEE 802.1X en modo de integración de red
Protocolo de transmisión inalámbrico	IEEE 802.11 a/g/n
alcance	Ajustable con modulación de intensidad de la señal; máximo de 30 m (100 ft) entre ClickShare Button y ClickShare Base Unit
Banda de frecuencia	2,4 GHz y 5 GHz (canales DFS no compatibles)
conexiones	1x LAN Ethernet de 100 Mbits 1x USB (parte trasera) + 1x (parte delantera) Salida de línea analógica en toma jack miniatura (3,5 mm)
nivel de ruido	Sin ventilador
rango de temperatura	Funcionamiento: 0 a +40 °C (+32 a +104 °F) Máx: 35 °C (95 °F) a 3000 m Almacenamiento: -20 °C a +60°C (-4 °F a +140 °F)
humedad	Almacenamiento: de 0 a 90% de humedad relativa, sin condensación Funcionamiento: de 0 a 85% de humedad relativa, sin condensación
Sistema antirrobo	Cierre Kensington
Certificaciones	FCC/CE
Garantía	3 años estándar
Compatibilidad con Google Cast	Google Cast no compatible
*Nota	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensiones de la unidad base ClickShare

peso	600 g/1,32 lb
Dimensiones (Al x An x P)	205 mm x 115 mm x 45 mm (mín.) / 8,1" x 4,5" x 1,8" (mín.)
consumo de potencia	Funcionamiento: 6 W (típico) / 18 W (máx.) En espera: 2,6 W (en espera económico) / 0,4 W (en espera profundo)

Generado en: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.