

SLM G8 Performer

A compact and Powerful Projector for Rental & Staging Applications



Spécifications techniques

SLM G8 PERFORMER

Spécifications générales	
Luminosité	8.000 ANSI Lumen
Résolution	1024 x 768 (native) 1600 x 1200 (max)
Résolution	1024 x 768 (native) 1600 x 1200 (max)
Digital MicroMirror Device™ (matrice de micro-miroirs numériques)	3 high resolution XGA DMD's
Uniformité de la luminosité	> 90 % for the total screen area
Contraste	Normal mode: 500:1 High mode: 1000:1 (Full White/Full Black)
Lampe	Lifetime (max): 1000 Hrs Lifetime (typ): 500 Hrs Lamp power: 2,0 kW
Niveau sonore (à 20 °C -68 °F)	
Niveau sonore (à 40 °C -104 °F)	
Tension secteur	200 -240 V
Consommation électrique	2.550 W
Température ambiante	35°C (95F) max
Taille	875 mm x 585 mm x 429 mm 34,5" x 23" x 16,9"
Poids (incluant le système d'ancrage)	57 kg (126 lbs)
Lentilles	BARCO's "click-and-play" TLD lenses provide the highest quality picture. Available both in fixed and zoom versions.
Décalage de la lentille	Motorized V shift: up to 118% Motorized H shift: up to 65%
Cœur de processeur DLPT™ scellé	No
Commutation propre	Standard
ScenergiX	Standard
Connexion réseau	Optional
Entrées fixes	· 2 Multifunctional 5-cable inputs for the connection of RGB analogue signals with standard sync (BNC connectors) or tri-level sync, sync on green or separate sync, Standard Video signals, S-VHS signals · 2 Multistandard DVI · SDI input (Serial Digital Input)
Entrées en option	One free digital input slot for optional input modules: · SDI · HD -SDI
Télécommande	• RS232 or RS422 loop-through input (D9-connector) for PC based projector control • Communication input (D9-connector) for peripherals • 3 pin male XLR connector for wired remote (standard remote) • 3 pin female XLR connector for bi-directional communication (rugged remote)

Crée le : 15 Mar 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.