


UDX-4K28

30,000ルーメン、4K UHD、3チップDLPレーザー蛍光体大型会場プロジェクタ



- 驚異的な映像体験を実現する高輝度画像
- 設置および搬送の時間を短縮
- レーザーフォスファー光源の採用によりコストを削減
- 24時間連続使用に対応

UDXシリーズは、驚異的な映像体験を実現する性能を備えつつ、設置と搬送の時間を短縮し大幅なコスト削減を実現します。市場トップクラスのコンパクトさを誇り、冷却システム一体型の高輝度レーザープロジェクターシリーズであり、高い信頼性ときわめてシャープな4K画像によりあらゆる仮設イベントと会場で活躍します。

UDX-4K28は4K UHDと30,000ルーメンの光出力を特徴とし、正確な色彩で完璧なショーを実現します。Constant Light Output (CLO) 機能により、長期間にわたり安定した輝度と発色を実現。業界屈指の広範な色スペクトルを誇り、高品質で知られるキセノン光源と同等かつRec. 709の色空間を上回る色域と、妥協のない輝度を提供します。

レーザー光源の採用でコストを削減

レーザーフォスファー光源の採用により、ランプ関連のコストや保守の手間が不要になり、画像のちらつきも解消。これにより、優れた耐用年数と高い信頼性を実現してダウンタイムを最小化すると同時に、コンパクトかつ堅牢な設計により搬送コストと人件費を削減します。モジュラー型の設計で、サービス時間も短縮できます。また、お手持ちのTLD+レンズの再利用が可能です。

よりシャープな画像を実現する高速処理

Barco Pulse 4Kエレクトロニクスは、直感的なインターフェースを備えた、柔軟かつ使いやすい組み込み型の制御ソフトウェアです。シングルステッププロセッシング (SSP) により、シャープな画像の投影と遅延の低減を実現します。

技術仕様

UDX-4K28

一般仕様	
プロジェクタータイプ	4K UHD解像度3チップDLPデジタルプロジェクター
使用技術	0.9インチDMD™x3
解像度	2,560x1,600 (WQXGAネイティブ) / 3,840x2,400 (4K UHD) / 5,120x3,200 (処理による)
輝度	27,500センタールーメン / 26,500 ANSIルーメン / 30,000 ISO
コントラスト比	Full field 2200:1 / Barco Dyna Black 20000:1
光学レンズシフト	Vertical between -100% to +130%, depending on lens Horizontal up to +/-40%, depending on lens Motorized zoom and focus (with lens memory on TLD lenses) Motorized lens shift (with position memory on all lenses)
光源	フォスファールホイール付き青色+赤色レーザーフォスファール
輝度均一性	95%
光源寿命	30,000時間
色補正	P7
光学ダウザー	デジタル
アスペクト比	16:10
色空間	REC 709+
レンズ	TLD+: 0.37 0.65-0.85 0.73:1; 1.2:1; 0.8-1.16; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:8
方向	360°
色の再現	P3 DCI (98%) with P7 color correction
シールドエンジン	標準
入力	Single HDBaseT; HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10); DP 1.2 (HDCP 1.3); Quad 3G-12G SDI / BarcoLink ULTRA / RJ45 Ethernet / RS232 / USB(5v) / 12V out/ BNC 3D sync in-out
入力解像度	最大 : 3,840x2,400 @120Hz、4,096x2,160 @120Hz、2,560x1,600 @240Hz
プロセッシング	Barco Pulse electronics
ウェブ・ブラウザー	あり
ピクチャーバイピクチャー	Two sources simultaneously
CLO (コンスタント照明出力)	あり
DMX 512	あり
WARP	Direct adjust OSD + Ptoolset
ScenergiX	Horizontal and vertical edge blending
画像処理	Embedded warp & blend
キーストーン補正	あり
統合ウェブ・サーバー	あり
ソフトウェア・ツール	Projector Toolset + Android app + iOS app + Insights Management Suite (IMS)
制御	DMX, XLR wired + IR, RJ45, RS232, Wifi (optional), GSM (optional)
3D	Active eye wear (optional), passive circular (optional); 2 flash up to 200Hz*
24/7 operation	あり
BTU / 時間	Max. 8342 BTU/h

技術仕様**UDX-4K28**

オプション入力	Quad DP1.2 / Fiber SFP
保管温度	-10°C to 60°C
動作湿度/結露なし	0-80% (non condense)
最大ピクセル・クロック	600Mhz
保管湿度	5 -90% RH (no condense)
ネットワーク接続	10/100 base-T, RJ-45 connection, Wifi (optional)
寸法 幅×長さ×高さ	660 x 830 x 350 mm (25.98 x 32.67 x 13.77")
重量	92kg (202 lbs) / shipping weight from factory: 110kg (242 lbs)
電源要件	120-160V (reduced power)20A / 200-240V (+/-10%) 32A 50-60Hz
動作湿度	0-80% (non condense)
最大消費電力	120v: 2,450W nom/2,650W max. / 120v: 1800W nom/ 1900w max / STBY less than 10W
ノイズ・レベル (25°C/77°F での標準時)	52dB(A)
動作周囲温度	0°-40°C/ 32°-104°F (45°C reduced power)
BTU消失	Max. 8,342 BTU/h
梱包サイズ	(WxLxH) 800 x 1,200 x 685 mm (31.49 x 47.24 x 26.96" incl. palet)
標準アクセサリ	Power cord, wireless/XLR wired rugged remote control
証明書	Compliant with UL60950-1 and EN60950-1 complies with FCC rules & regulations part 15 Class A and CE EN55022 Class A Rhos
保証	3年間
* 注記	* Brightness levels +/-10% ** Wifi and GSM options are not available in all countries.Check with your Barco representative for more info.***at higher altitude light output might be dimmed
*	Software upgradeable, please contact your local authorized Barco sales representative

生成日:17 May 2024技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、www.barco.com をご覧ください。