

FLDX 1,7 - 2,5: 1 (EN61)

WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA/4K 1,70-2,50:1 F80: 2,38-3,51: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requiere el adaptador de objetivo R9801442)



Alcance de enfoque: 1,5 - 15,0 m Relación de distancia de proyección

- WUXGA 1,58-2,33:1
- WQXGA/4K 1,70-2,50:1
- F80: 2.25-3.30:1 (WQXGA/F80 4K UHD) (F80 requiere el adaptador de objetivo R9801442)
- Nativo 4K 1,48-2,18 (F400 HR requiere el uso de adaptadores de lentes F400 individuales)

Especificaciones del producto

FLDX 1,7 - 2,5: 1 (EN61)

Especificaciones generales

Plataformas	Para las series de proyectores F35, FL40, F70, F80* y F90 *requiere adaptador de objetivo R9801442. Relación de distancia de proyección específica de F80: 2,38-3,51: 1 (WQXGA/4K UHD)
Relación focal	F 2,1-2,5 Iris motorizado, n.º F 2,1-6,5 con memoria
Relación de zoom	1,47 Zoom y enfoque motorizados con memoria
Distancia focal	33,7-49,54 mm
Rango de enfoque	Estándar: 1,5-15 m
peso	2,6 kg
Peso del paquete de envío	3,1 kg
ratio de desplazamiento	Chip DMD WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA 1,70-2,50:1 Tolerancia de tamaño de imagen de +/-2%

Generado en: 05 Nov 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.