

FLDX 1,7-2,5: 1 (EN61)

WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA/4K 1,70-2,50:1 F80: 2,38-3,51: 1 (WQXGA/4K UHD) (F80 requiere el adaptador de objetivo R9801442)



Alcance de enfoque: 1,5 - 15,0 mRelación de distancia de proyección

- WUXGA 1.58-2.33:1
- WQXGA/4K 1.70-2.50:1
- F80: 2,25-3,30:1 (WQXGA/F80 4K UHD) (F80 requiere el adaptador de objetivo R9801442)
- F400-N4K 1,48-2,18 (requiere el uso de adaptadores de lentes F400 individuales)

Especificaciones del producto**FLDX 1,7-2,5: 1 (EN61)****Especificaciones generales**

Relación focal F/#	F 2,1-2,5 Iris motorizado, n.º F 2,1-6,5 con memoria
Relación de zoom	1,47 Zoom y enfoque motorizados con memoria
Plataformas	Para las series de proyectores F35, FL40, F70, F80* y F90 *requiere adaptador de objetivo R9801442. Relación de distancia de proyección específica de F80: 2,38-3,51: 1 (WQXGA/4K UHD)
Peso de envío	3,1 kg
Relación de distancia de proyección	Chip DMD WUXGA 1,58-2,33:1 WQXGA 1,70-2,50:1 Tolerancia de tamaño de imagen de +/-2%
Distancia focal	33,7-49,54 mm
Rango de enfoque	Estándar: 1,5-15 m
Peso	2,6 kg

Generado en: 19 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.