

FS400-N4K

Native 4K up to 240Hz projector for NVG training



- **Native 4K-Auflösung bei 60–240 Hz Framerate für eine herausragende Bildqualität**
- **Dynamische Auflösung bis zu 6K mit integriertem oder externem Pixel-Shift**
- **Revolutionärer statischer Laser-Phosphor für fleckenfreie, herausragende Bildqualität**
- **Überlegene IR-Beleuchtung mit mehr als 7x höherer IR-Intensität für NVG-Stimulation**
- **Besonders robust und echtes Solid-State-Design, vollständig stoß- und vibrationsfest**
- **Barco Pulse der nächsten Generation für eine noch leistungsstärkere**

Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Verfügbarkeit bitte an Ihren Barco-Vertreter. Kontaktieren Sie uns

Wenden Sie sich für weitere Informationen zur Verfügbarkeit bitte an Ihren Barco-Vertreter. Kontaktieren Sie uns

Der FS400-N4K ist ein echter statischer Festkörper-Laser-Phosphor-Projektor, der für den Simulations- und Trainingsmarkt entwickelt wurde. Der FS400-N4K ist ein Projektor mit nativer 4K-Auflösung und einer Prozessorgeschwindigkeit von bis zu 240 Hz, der extreme Detailgenauigkeit mit sehr hoher Geschwindigkeit kombiniert und sich für jede Simulationsumgebung eignet. Das FS400-N4K ergänzt die Solid-State-RGB-Lichtquelle des F400-N4K um eine dedizierte IR-Lichtquelle mit mehr als 7-mal höherer IR-Intensität als Vorgängermodelle und ermöglicht so eine individuelle Steuerung der sichtbaren Licht- und IR-Intensität.

Hohe Auflösung und extreme Geschwindigkeit

Der FS400-N4K ist der erste native 4K (4.096 x 2.176) Single-Chip-DLP-Projektor von Barco. Durch integriertes oder externes Pixel-Shift kann die dynamische Auflösung über 4K hinaus auf bis zu 6K erhöht werden. Auf diese Weise können Sie größere Leinwände bespielen, ohne dass Details verloren gehen, wodurch Simulationssystemdesigner noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten erhalten.

Mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 240 Hz bei 4K-Auflösung erweckt der FS400-N4K selbst in den schnellsten Bewegungsszenarien alle Details zum Leben. Diese extreme Performance geht nie auf Kosten der Bildqualität, da sie dem Hochgeschwindigkeitsszenario mit ihrer sehr niedriger Latenz optimal folgen kann.



Mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 240 Hz bei 4K-Auflösung erweckt der FS400-N4K selbst in den schnellsten Bewegungsszenarien alle Details zum Leben. Diese extreme Performance geht nie auf Kosten der Bildqualität, da sie dem Hochgeschwindigkeitsszenario mit ihrer sehr niedriger Latenz optimal folgen kann. Damit eignet sich der Projektor auch für anspruchsvollsten Anwendungen, wie z. B. schnelle Jet-oder Rennsimulatoren.

Entwickelt für Leistung – unter allen Umständen

Der FS400-N4K profitiert außerdem von der proprietären Barco Pulse-Elektronik der nächsten Generation, einer leistungsstarken und flexiblen Softwarearchitektur, die fortschrittliche Verarbeitungsprozesse wie Pixel-Shifting, Warping und Überblendungen bei geringster Latenz in einem einzigen Schritt ermöglicht. Dies stellt einen großen Vorteil in der Echtzeit-Verarbeitungsumgebung der meisten heutigen Simulatorsysteme dar. Darüber hinaus können unsere Partner dank unserer Barcos Pulse API zur Ergänzung der Projektorssoftware selber kundeneigene Verwaltungstools und Mehrwertfunktionen integrieren.

Bewegliche Plattformen mit schnellen, plötzlichen Bewegungen sind stets eine Herausforderung für Projektoren. Der FS400-N4K ist ein echtes Solid-State-Produkt, d.h. es gibt keine beweglichen Teile wie Farb-oder Phosphorräder, wodurch er optimal gegen Stöße und Vibrationen gewappnet ist. Da die Elektronik, Hardware und Software um einen einzigartigen Aluminiumkern in H-Form herum aufgebaut sind, verfügt der FS400-N4K über ein optimiertes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht und bietet so eine stabile Plattform sowie einfachen Zugang, falls eine Wartung erforderlich ist. Optionales Zubehör zur Unterstützung des Objektivs auf bewegungsbasierten Simulatoren ist ebenfalls erhältlich und trägt zu einer noch höheren Bildstabilität bei.

Technische Daten**FS400-N4K****Allgemeine technische Daten**

Notizen	Folgende Spezifikationen sind vorläufig
Helligkeit	4.500 typische ANSI-Lumen
Kontrast	2.000 – 10.000:1 sequentiell
IR für Nachtsichtgeräte	Ja (740nm)
Helligkeitsgleichförmigkeit	90%
Bildseitenverhältnis	1.88:1
Projektortyp	4K 1-Chip DLP LaPh RGB-Projektor
Auflösung	4.096 x 2.176 (nativ)
Objektivtyp	FLC und FLDX mit separatem F400-Objektivhalter-Adapter
Linsenverstellung	Vertikal bis zu 134 %, je nach Blende Horizontal bis zu 50 %, je nach Objektiv Motorisierter Zoom und Fokus + Objektivspeicher (FLDX) Motorisierte Objektivverschiebung (alle Objektive)
Farbkorrektur	P7 RealColor™
Farbraum	REC709
CLO (Constant Light Output -Konstante Lichtausgabe)	Ja
Lichtquelle	RGB LaPh (statischer Laser-Phosphor)
Lebensdauer der Lichtquelle	25.000 Stunden bei voller Leistung Bis zu 50.000 Stunden
Gekapseltes optisches System	Ja
Ausrichtung	360°-Rotation, keine Beschränkungen
3D	Aktive 3D-Stereoskopie
Bildverarbeitung	Eingebettete Warp-und Blend-Box
Trapezkorrektur	Ja
Eingänge	1 x DP 1.4 (HDCP 2.2) 1 x HDMI™ 2.1 (HDCP 2.2) 4 x DP 1.2
Eingangsaufösungen	Einschließlich und bis zu: 4.096 x 2.176 @ 60 Hz 4.096 x 2.176 @ 120 Hz 4.096 x 2.176 @ 240 Hz
Farbtiefe der Eingabe	Bis zu 12 Bit, je nach Konfiguration
Softwarewerkzeuge	Prospector, PToolSet
Bedienung	IR, RJ45, kabelgebundene Fernsteuerung
Netzwerk-Verbindung	10/100/1000 Mbit
Stromversorgungsanforderungen	100-240 V / 50-60 Hz
Stromverbrauch	1103 W, 705 W nominal
BTU pro Stunde	2404 BTU/h typisch 3763 BTU/h maximum
Geräusentwicklung (typisch bei 25 °C/77 °F)	30–33 dB(A)**
Betriebstemperatur	10 -40 °C (Meeresspiegel)
Lagerungstemperatur	-20 bis 60 °C
24/7 operation	Ja
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20–80 % RL
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10–90 % RL
Abmessungen (BxTxH)	472 x 562(542) x 286 mm / 18,6 x 22,1(21,3) x 11,3 Zoll (vordere Abdeckung entfernt)
Gewicht	30,0 kg / 66,1 lbs
Standardzubehör	Netzkabel, kabellose Fernbedienung
Zertifizierungen	CE, FCC Klasse A und cNus
Gewährleistung	5-jährige Garantie auf Teile und Arbeitszeit, verlängerbar
*	* Typische ANSI-Lumen ** Modusabhängig

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.