

PresentationMASTER

PresentationMASTER™ is an Audio/Video Seamless Switcher designed specifically for Systems Integrators which provides truly seamless transitions.

Applications include boardrooms, auditoriums, churches, conference rooms,



技術仕様

PRESENTATIONMASTER

一般仕様

A/V 入力	A/V 汎用入力：高帯域幅ビデオチャネル8本 高解像度ビデオ：水平走査周波数最大100 KHz、解像度最大1600x1200で、RGBビデオの変換に対応。RGBカラースペースで、HDTV 480p、720p、1080形式に対応。入力レベルは、個別にプログラム可能。 標準ビデオ：RGB、YUV、Sビデオ (Y/C)、NTSC/PALビデオ形式に対応。入力レベルは、各RGBおよびYUVソースについてプログラム可能。Sビデオでは輝度とクロミナンスのレベルをプログラム可能、NTSC/PAL入力では色相と彩度を制御可能。 同期：入ってくるビデオソースに自動的にロック 入力同期信号：シンクオンビデオ、セパレートCまたは水平/垂直同期 端子：BNC
ビデオ出力	高解像度RGBビデオ：VGA (640x480)、SVGA (800x600)、XGA(1024x768)、SXGA (1280x1024)の出力形式を、ユーザがプログラム可能。プラズマディスプレイ用は、832x624、848x480、852x480、1280x768、1365x768、1365x1024。HDTV 480p、720p出力レートも提供。 メイン出力：独立してバッファされた出力X25線BNC端子のRGBHVX1、HD-15端子のRGBHVX1 プレビュー出力：HD-15端子のRGBHVX1 出力同期タイプ：セパレートシンクまたは水平/垂直シンク
音声入力	A/V 汎用入力：8本のステレオオーディオチャネルがバランス/アンバランス入力に対応、5ピンMCOオス端子 マイクジャック：MIC入力、3ピンMCOオス端子 ライン入力：LINE入力、5ピンMCOオス端子 オーディオレベル：一般消費者またはプロの信号レベルに対応 オーディオミキシング：MICおよびLINEオーディオは、選択したA/V入力のオーディオと混合可能
オーディオ出力	出力：メイン、プレビューの2本のステレオオーディオチャネル、それぞれ5ピンMCOオス端子 オーディオレベル：一般またはプロの信号レベル
ユーザー・コントロール	ビデオソース選択：9個の点灯キーで8ビデオ入力またはブラックスクリーンを選択 A/Vソース選択：9個の点灯キーで8オーディオ入力またはミュートを選択 オーディオブレイクアウェイ：オーディオをビデオに関係なく切り替えることも、ビデオに従わせることも可能 オーディオボリューム/ミュート制御：マスターボリューム、LINEボリューム、MICボリューム、メインおよびプレビュー出力用の8A/V入力のそれぞれを個別に制御 ビデオトランジション効果：長さをプログラム可能なカット、ディゾルブ効果 セットアップ制御：電界発光ディスプレイ、制御ノブ、8本のキーがメニューベースのフロントパネルインタフェースを提供するため、セットアップが簡単
リモート・コントロール	リアルタイム制御用のRS-232ポート、高度なリアルタイム制御に対応するオプションの外部イーサネット (TCP/IP、FTP付き)、最大4枚のスクリーンを制御するオプションのマルチスクリーンプレゼンテーションコントローラ
物理仕様	高さ：5.25" (13.3 cm) 幅：17" (43.2 cm)、または後部ラックマウントオプション付きで19" (48.3 cm) 奥行き：13" (33 cm) 重量：22 lbs (10 kg) 出荷重量：13 lbs (13.6 kg)
入力電力	85~264 VAC、47~63 Hz、最大1.75A
環境	温度：摂氏0~40度 湿度：0~95%、結露なし
保証	すべてのビデオ製品は、最高のクオリティ基準を満たすよう設計、テストされており、3年間の部品/工賃保証が付いています

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。