

ClickShare CSE-200

Système de présentation sans fil pour petites et moyennes salles de réunion



- Connexion sans fil à l'écran central
- Jusqu'à deux utilisateurs à l'écran
- Partage de contenu depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone
- Fonctions de sécurité avancées
- Assistance TouchBack
- Gestion centralisée
- Fourni avec deux Buttons

La créativité est une qualité essentielle au sein d'une entreprise. Grâce à ClickShare, vos idées bénéficient de l'attention qu'elles méritent. Ce système de présentation sans fil vous permet de partager le contenu de votre ordinateur portable ou appareil mobile directement sur l'écran de présentation, en toute simplicité. Pas de câbles, pas d'installation, pas d'attente.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Branchez-vous et faites la différence

Le système CSE-200 offre l'expérience ClickShare aux petites et moyennes salles de réunion. Tout le monde peut se connecter en un clic et partager immédiatement du contenu, même les invités. Aucune formation n'est nécessaire. Il suffit de brancher un périphérique USB (le ClickShare Button) sur un PC ou un Mac et de cliquer sur le bouton pour afficher le contenu de l'ordinateur sur le grand écran de la salle de réunion. Grâce à l'application ClickShare, vous pouvez aussi partager le contenu de votre ordinateur portable, de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Assurez-vous que la dernière version du microcode est installée sur votre Base Unit pour bénéficier de la meilleure expérience avec l'application de bureau.

Encourager la collaboration

Le CSE-200 a été créé pour les déploiements en entreprise et offre des fonctions de sécurité avancées, un plus grand nombre d'options de connectivité, notamment la prise en charge d'AirPlay et de Google Cast pour le contenu non HDCP, la fonction TouchBack et une capacité de gestion centrale. En permettant à deux personnes de partager simultanément du contenu, le système CSE-200 garantit une connectivité directe avec l'écran central et favorise la collaboration. Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du système CSE-200 peuvent être paramétrées sur l'un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de l'entreprise. Et cerise sur le gâteau, l'API du dispositif permet d'intégrer en toute simplicité ce système au

Le CSE-200 a été créé pour les déploiements en entreprise et offre des fonctions de sécurité avancées, un plus grand nombre d'options de connectivité, notamment la prise en charge d'AirPlay et de Google Cast pour le contenu non HDCP, la fonction TouchBack et une capacité de gestion centrale. En permettant à deux personnes de partager simultanément du contenu, le système CSE-200 garantit une connectivité directe avec l'écran central et favorise la collaboration. Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du système CSE-200 peuvent être paramétrées sur l'un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de l'entreprise. Et cerise sur le gâteau, l'API du dispositif permet d'intégrer en toute simplicité ce système au réseau de l'entreprise. ClickShare permet également d'utiliser la fonction TouchBack dans vos salles de réunion. Exécutez n'importe quelle application depuis votre ordinateur portable et contrôlez-la depuis l'écran. Il vous suffit de toucher l'écran pour ouvrir des présentations, partager des e-mails ou lancer une vidéo. Concentrez-vous sur le public et le contenu, au lieu de vous focaliser sur votre outil de présentation.

Le système CSE-200 a été conçu à l'aide de flux et processus certifiés ISO 27001.

Ajouter ClickShare CSE-200 à l'installation fixe de votre salle de conférence (telle qu'une salle Microsoft Teams ou Zoom) améliore la productivité et la collaboration dans vos réunions Microsoft Teams et Zoom. Au-delà des conférences, il met l'accent sur la véritable collaboration.

Spécifications techniques

CLICKSHARE CSE-200

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 32 & 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (application ClickShare) iOS 11, 12 & 13 (application ClickShare)
Sorties vidéo	1x HDMI
Résolution en sortie	1 920 x 1 080 à 60 Hz
Audio	Via HDMI, analogique via prise jack 3,5 mm, S/PDIF
Prise en charge d'Airplay	Mise en miroir iOS (AirPlay) d'iOS 9.0 jusqu'à iOS 12/Mac OS 10.14
Compatible avec Google Cast	Android 8.1 Oreo
Défilement d'image	Jusqu'à 30 i/s
Nombre de sources présentes simultanément	2
Nombre de connexions simultanées	16
Compatibilité iPad, iPhone et Android	Partage de documents, navigateur, caméra pour les appareils Android et iOS via l'app ClickShare ou AirPlay/Google Cast
Bureau étendu	Disponible (en fonction de votre système d'exploitation). Peut nécessiter un pack d'extension ClickShare.
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS non pris en charge)
Connexions	1x Ethernet LAN 100 Mbit 2 USB à l'arrière + 1 USB à l'avant Ligne de sortie analogique sur mini jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
Niveau sonore	Sans ventilateur
Plage de température	Fonctionnement : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) Max. : 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Garantie	3 ans en standard Extensible à 5 ans
*Remarque	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensions de la Base Unit ClickShare

Dimensions (H x l x P)	205 mm x 115 mm x 45 mm (hors antennes)/8,1" x 4,5" x 1,8" 205 mm x 150 mm x 135 mm (avec antennes)/8,1" x 5,9" x 5,3"
Alimentation	Prise standard 110/220 V AC ou Power over Ethernet (PoE Plus)
Consommation électrique	Fonctionnement : 6 W (type) / 18 W (max.) Veille : 2,6 W (veille ECO) / 0,4 W (veille profonde)
Poids	600 g / 1,32 lb

Crée le : 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.