

Núcleo da barra ClickShare

Barra de vídeo para conferências sem fio envolventes e sem esforço



- **Áudio estéreo cristalino e de alta qualidade***
- **Câmera 4K avançada com tecnologia de IA**
- **Instalação simplificada**
- **Investimento sólido: menos intervenções, tempo de inatividade minimizado, plataforma preparada para o futuro**
- **Produto neutro em carbono****

ClickShare Bar Core é uma barra de vídeo completa e neutra em carbono que permite conferências sem fio envolventes e sem esforço em salas de reunião de pequeno e médio porte com qualquer plataforma de videoconferência. Esta solução garante que os participantes da reunião se sintam ouvidos e vistos graças aos recursos AV de alta qualidade, ao mesmo tempo que oferece instalação simplificada e custo total de propriedade reduzido.* Os alto-falantes estéreo estarão disponíveis em meados de 2024. **Etiqueta de neutralidade de carbono prevista para o final do primeiro trimestre de 2024.

Especificações técnicas

NÚCLEO DA BARRA CLICKSHARE

Especificações gerais

Sistema operacional	Windows 10 e superior macOS 11 (Ventura) e superior Android v13 e superior (aplicativo ClickShare) iOS 16 e superior (aplicativo ClickShare)
Requisitos do sistema	Para ter uma experiência tranquila com Microsoft Teams ou Zoom Mínimo: processador Intel i3 dual-core/8 GB de RAM/SO: versão mais recente do Windows 10 ou versão mais recente do Mac OS Ventura Recomendado: processador Intel i5 de 4 núcleos/8 GB de RAM/SO: versão mais recente do Windows 11 ou versão mais recente do Mac OS
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2)
Entradas de vídeo	-
Camera	4K camera, 3x zoom/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	Enquadramento de grupo e modo de composição com até 4 pessoas
Saída de áudio	2 alto-falantes full duplex e estéreo de 10 W, impedância de 8 Ohms
Audio pickup	6 microfones MEMS com beamforming, com cancelamento de eco e ruído de fundo feito por IA. Alcance de captação de até 15 pés/4,5 metros
Buttons do ClickShare	1
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast (available mid 2024)
Nível de Ruído	Sem ventilador
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK no modo independente WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button no modo de integração de rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30m (100 pés) entre ClickShare Button e ClickShare Bar
Faixa de frequência	2,4 GHz e 5 GHz (compatível com canais DFS em um número seletor de países no modo de integração de rede)
Conexões	1x USB-C 3.1 (DP) para tela, 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1Gbit, 1x USB-C 2.0 (lateral)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava Kensington (parte traseira e inferior)
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Não
Conferência sem fio	por meio do App ou do Button
Vista local	Sim
Conexão de rede	LAN e WiFi
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão, 5 anos de cobertura via SmartCare
Dimensões da unidade base ClickShare	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Gerada em: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.