

Helix™ P1

灵活的 LED 像素字符串



IP66
WATERPROOF

技术规格**HELIX™ P1****一般规格**

像素间距	75 毫米或 150 毫米
颜色	48 位色/像素
打包	外壳/黑线
天气等级	IP66
像素/串	32
更大功耗	12W/字符串
输入电压	24 VDC
亮度	2.5 烛光/像素

生成于: 10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。