

PGWU-61B

Proyector DLP de un chip, WUXGA, 5.900 lúmenes ANSI



6K
LUMENS

1
CHIP
DLP

- **Diseño sin cables ni botones**
- **Una calidad de imagen incomparable**
- **Permite la integración de ClickShare y HDBaseT**

Este producto solo está disponible en China y a través de distribuidores oficiales.

Este atractivo proyector blanco encajará perfectamente con el interiorismo moderno de su sala de juntas o reuniones, y le permitirá cerrar sus negocios sin preocuparse por la tecnología.

Qué le convencerá de este proyector

- Diseño elegante que encaja perfectamente con el interior de la oficina
- Imágenes de alta calidad con un nivel incomparable de detalle y contraste
- Sin botones ni cables para un funcionamiento sencillo y un espacio más ordenado
- Tecnología DLP fiable y olvídense de los problemas
- Fáciles actualizaciones con complementos de conectividad de nueva aparición
- Bajo coste de propiedad gracias a la tecnología DLP y a la lente sellada
- Modos de imágenes predefinidas que permiten una gestión flexible del color
- Menú de controles intuitivos con las funciones más comunes fácilmente accesibles
- Mando a distancia sencillo con solo un botón

ClickShare Inside Al permitir la integración de módulos de conectividad opcionales, los proyectores Barco Corporate AV están preparados para responder a cualquier requisito futuro y se pueden actualizar con funcionalidad extra. Basada en el sistema de presentación inalámbrico ClickShare de Barco, la opción 'ClickShare Inside' se puede integrar perfectamente dentro del proyector para que los usuarios puedan compartir el contenido en la pantalla de forma inalámbrica, para una verdadera colaboración.

ClickShare Inside

Al permitir la integración de módulos de conectividad opcionales, los proyectores Barco Corporate AV están preparados para responder a cualquier requisito futuro y se pueden actualizar con funcionalidad extra. Basada en el sistema de presentación inalámbrico ClickShare de Barco, la opción 'ClickShare Inside' se puede integrar perfectamente dentro del proyector para que los usuarios puedan compartir el contenido en la pantalla de forma inalámbrica, para una verdadera colaboración.

Especificaciones del producto**PGWU-61B****Especificaciones generales**

Tipo de proyector	Proyector DLP de un chip, WUXGA
tecnología	DMD 0,67"
Rueda de color	6S estándar (RGBYCW)
resolución	1.920 x 1.200 WUXGA
brillo	5.900 lúmenes ANSI* 4.250 lúmenes ANSI (modo ahorro)* *Medición, condiciones de medición y método de anotación compatibles con los estándares internacionales ISO 21118.
relación de contraste	1.100:1 / 4.800:1 (modo de contraste dinámico)
brillo uniforme	85%
Relación de aspecto	16:10
Tipo de lente	Lente G
lentes	0,95-1,22:1; 1,22-1,53:1; 1,52-2,92:1; 2,90-5,50:1
Cambio de objetivo de la lente	Vertical: -100% a +100% / horizontal: -28% a +28%
Corrección del color	CCN (para 1 chip)
Lámparas	1 x Ushio 465 W
Vida útil de la lámpara	Hasta 1.500 horas (modo alimentación total) / 2.000 horas (modo ahorro)
Transporte con lámpara	Si
núcleo DLP? estanco	Sellado entre el prisma TIR y DMD
Mejora de la imagen dentro de la imagen	Si
Orientación	mesa -techo
Corrección Keystone	Si
entradas	G/Y, B/Pb, R/Pr, H/C, V; VGA; CVBS; HDMI-1 v1.3 ; DVI-D
Resoluciones de entrada	hasta 60 Hz WUXGA (1.920 x 1.200)
Herramientas de software	Conjunto de herramientas del proyector
Control	IR, RS232, RJ45
conexión de red	10/100 base-T, conexión RJ-45
Requisitos de alimentación	100-240 V / 50-60 Hz
Consumo máx.	585 W a 110 V/540 W a 220 V 470 W a 100 VCA/460 W a 240 VCA (modo ahorro) / menos de 0,5 W (espera)
Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)	Típico 40 dBA (modo brillo) / Típico 37 dBA (modo ahorro)
Temperatura ambiente de funcionamiento	5-40 °C / 41-104 °F (a nivel del mar)
Humedad operativa	10-85%
dimensiones (ancho x largo x alto)	475 x 565 x 253,6 mm
peso	17 kg
Dimensiones de embalaje (An. x L. x AL.)	934 x 574 x 440 mm
Peso del envío desde fábrica	23 kg
Certificaciones	Certificación de prueba CB, EMC y seguridad en EE.UU., EMC y seguridad en CE, EMC y seguridad en China
Garantía	Garantía estándar de 3 años** **Las condiciones de servicio y garantía pueden variar de una región a otra. Consulte a su representante de servicios o ventas local

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.