

OLite 510

Multifunctional indoor/outdoor SMD LED tile (5000 nits, 10mm pixel pitch) that can be broken down into 64 discrete modules to create LED displays of any shape or form.



Especificaciones del producto**OLITE 510****Especificaciones generales**

Profundidad de pixel	10 mm
brillo calibrado	5000 NIT
configuración LED	3-in-1 SMD
Densidad de pixeles	5.632 LEDs per tile (88 x 64 px)
angulo de visión horizontal	> 145°
angulo de visión vertical	> 95°
contraste	810
tiempo de vida	50.000 hours
consumo de potencia	970 W/tile (max) 275 W/tile (average)
Peso / tile	58 kg (127.9 lbs)
procesado	15,8 bit per color at 50Hz
colores	185 trillion
tasa de refresco	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 to 45°C (-4 to 113°F)
Temperatura de almacenamiento	-20 to 60°C (-4 to 140°F)
Humedad operativa	10 -99%
humedad de almacenaje	10 -99%
montaje con viga	Max. 15 tiles high
montaje con pie	Max. 12 tiles high
Compatibilidad de entrada del D320	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data: DVI up to UXGA
Certificaciones	UL, CE, FCC Class A, TUV

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.