

LX-5

10メガピクセルLCoSプロジェクター



技術仕様		LX-5
一般仕様		
光出力	最大4500ルーメン	
コントラスト比	10000:1以上	
解像度	4096x2400 (10メガピクセル)	
ディスプレイ	LCoS	
ランプ	800Wキセノン	
ランプの寿命	最大1500時間	
重量	50Kg	
寸法	H390xW660xL830mm	
レンズシフト	水平：±60度まで 垂直：±100度まで	
標準入力	デュアルDVI-Dx4	
通信ポート	☒ USBポート ☒ RS232C(D9端子) ☒ 10/100Mb/sイーサネット RJ45端子	
コンピューター・グラフィック・フォーマット	VGA,からSVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p HD, QXGA, WUXGA, 1080p HD, 2K, QHD, 4K、 10MPまでのコンピュータグラフィックスに対応	
安全性	☒ UL60950 ☒ CE準拠 ☒ RoHS,WEEE準拠	
最大消費電力	1500W	
特長	☒ データと画像ウィンドウで4ピクチャーインピクチャーが可能 ☒ 色温度調整可能 ☒ ランプエコノミーモード装備 ☒ ハイ・ダイナミックレンジ互換	