

RLM G5i Performer

With its compact design and sealed optics, the RLM G5i Performer is an ideal all-round projector suitable to both the rental as well as staging markets.



Spécifications techniques

RLM G5I PERFORMER

Spécifications générales

Luminosité	4500 ANSI Lumen
Résolution	1024 x 768 (native)
Taux de contraste	1000 : 1 (full field)
Mode contraste élevé	Available with special lenses
Uniformité de la luminosité	> 90%
Lampe	2 x 250 W mercury max. lifetime: 1500 hrs typ. lifetime: 1000 hrs min. lifetime: 750 hrs
Niveau sonore (à 20 °C -68 °F)	42 dBa
Niveau sonore (à 40 °C -104 °F)	46,5 dBa
Température ambiante	Max 40°C (104°F)
Consommation électrique	700 W
Tension secteur	92-240 V
Poids	Projector: 25 kg (56 lbs) Frame: 5 kg (11 lbs)
Dimensions (l x L x H)	705 x 707,8 x 316,5 mm
Obturbateur	Standard
Cœur de processeur DLP™ scellé	Standard
ScenergiX	Standard horizontal and vertical electronic edge blending
Commutation propre	Standard (wipes, fades, ...)
Image dans l'image	Up to 4 sources simultaneously (2 data, 1 video and 1 SDI)
Zoom numérique	Standard
Codeurs de lentilles	On zoom and focus (with TLD lenses)
Sortie lumineuse constante liée	not available
Compatibilité avec les sources en entrée	1600 x 1200 (max. input)
Entrées fixes	<ul style="list-style-type: none">■ 1x configurable 5 cable (BNC)■ 1x composite Video (BNC)■ 1x S-Video (4-pin DIN)■ 1x analogue RGB (D15 Connector)■ 1x SDI (+ loop through)■ 1x DVI (Digital Visual Interface)
Entrées modulaires	not available
Contrôle	<ul style="list-style-type: none">■ 1 x RS-232 / 422 IN■ 1 x XLR female (2 way)■ build-in RF remote transceiver (optional)
Référence	Projector Body: R9010320 Spare Dual Lamp: R9852940

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.