

ClickShare CSE-800

Système de présentation et de collaboration sans fil pour salles du conseil et de conférence



- Connexion sans fil à l'écran central
- Fonctions de sécurité avancées
- Jusqu'à 8 utilisateurs à l'écran simultanément
- Partage de contenu depuis un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone
- Modération, tableau noir et annotation
- Se connecte facilement aux équipements audiovisuels et informatiques existants
- 4K DCI
- Fourni avec 4 Buttons

Le CSE-800 a été conçu pour proposer l'expérience ClickShare dans les salles du conseil, les salles de réunion haut de gamme et les salles de conférence. Grâce à de nombreuses fonctionnalités uniques, notamment le partage simultané avec 8 personnes, la modération manuelle et automatique, ainsi que le mode tableau noir et les annotations, le CSE-800 est actuellement le système le plus puissant de la gamme ClickShare. Le CSE-800 a été conçu pour les déploiements en entreprise et offre des fonctionnalités de sécurité améliorées, une plus large gamme d'options de connectivité - y compris la prise en charge d'AirPlay et de Google Cast pour le contenu non HDCP - et une gestion centrale. Il suffit aux utilisateurs de brancher un appareil alimenté par USB - le bouton ClickShare - sur leur PC ou Mac et de cliquer sur le bouton pour obtenir le contenu de leur ordinateur portable sur le grand écran de la salle de réunion. Grâce à l'application ClickShare, vous pouvez aussi partager le contenu de votre ordinateur portable, de votre téléphone mobile ou de votre tablette. Assurez-vous que la dernière version du microcode est installée sur votre Base Unit pour bénéficier de la meilleure expérience avec l'application de bureau.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

La puissance de la collaboration interactive

Le CSE-800 est doté de deux sorties et entrées HDMI. Il offre ainsi une connexion directe avec l'équipement existant et s'intègre facilement aux systèmes de conférence. En outre, il permet de gérer deux écrans DCI 4K à partir d'une seule Base Unit. De plus, les deux connexions réseau permettent de se connecter séparément et simultanément à plusieurs réseaux (par exemple, des réseaux invités

Le CSE-800 est doté de deux sorties et entrées HDMI. Il offre ainsi une connexion directe avec l'équipement existant et s'intègre facilement aux systèmes de conférence. En outre, il permet de gérer deux écrans DCI 4K à partir d'une seule Base Unit. De plus, les deux connexions réseau permettent de se connecter séparément et simultanément à plusieurs réseaux (par exemple, des réseaux invités ou d'entreprise). Ainsi, les utilisateurs sont mieux protégés et peuvent utiliser les systèmes plus facilement. Le CSE-800 permet à 8 personnes de se connecter et de partager du contenu sur l'écran central. Il favorise ainsi la collaboration.

La fonction de modération a été spécialement conçue pour les grandes salles où plusieurs personnes peuvent partager du contenu simultanément. Pour éviter le défilement rapide des écrans, qui rend la présentation difficile à suivre, un modérateur peut sélectionner manuellement le contenu à afficher à l'écran. Ainsi, tous les participants profitent d'une expérience optimisée. La fonction de modération peut être désactivée à tout moment. Le système repasse alors en mode de fonctionnement ClickShare normal, où le contenu est partagé d'un simple clic. Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du système CSE-800 peuvent être paramétrées sur l'un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de l'entreprise.

ClickShare introduit l'assistance TouchBack et l'idéation dans vos salles de conférence. Exécutez n'importe quelle application depuis votre ordinateur portable et contrôlez-la depuis l'écran. Il vous suffit de toucher l'écran pour ouvrir des présentations, partager des e-mails ou lancer une vidéo. Concentrez-vous sur le public et le contenu, au lieu de vous focaliser sur votre outil de présentation.

Ajustement parfait avec Barco UniSee

Le CSE-800 est également l'un des éléments de base du mur d'idéation Barco pour des réunions interactives et collaboratives. Associer un mur d'images LCD Barco UniSee, un cadre tactile spécifiquement conçu pour Barco UniSee et un ClickShare CSE-800 prenant en charge les annotations, le tableau noir et l'assistance TouchBack, prêt à l'emploi vous permet de créer une expérience unique et unifiée dans votre salle de réunion. Vous êtes ainsi en mesure de profiter aussi bien des fonctionnalités d'interactivité offertes par ClickShare, notre solution de collaboration sans fil, que de l'expérience de visualisation homogène de Barco UniSee, jamais vue auparavant sur des murs d'images LCD.

Le système CSE-800 a été conçu à l'aide de flux et processus certifiés ISO 27001.

Ajouter ClickShare CSE-800 à l'installation fixe de votre salle de conférence (telle qu'une salle Microsoft Teams ou Zoom) améliore l'interactivité, la productivité et la collaboration dans vos réunions Microsoft Teams et Zoom. Au-delà des conférences, il met l'accent sur la véritable collaboration.

Spécifications techniques

CLICKSHARE CSE-800

Spécifications générales

Systèmes d'exploitation	Windows 10 32 & 64 bits macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 & 10 (application ClickShare) iOS 11, 12 & 13 (application ClickShare)
Sorties vidéo	2x HDMI 1.4b
Entrées vidéo	2x HDMI 1.4b
Résolution en sortie	4K DCI (4 096 x 2 160) à 60 Hz
Résolutions en entrée	4K DCI (4 096 x 2 160) à 60 Hz
Audio	Via HDMI, analogique via prise jack 3,5 mm, S/PDIF
Prise en charge d'Airplay	Mise en miroir iOS (AirPlay) d'iOS 9.0 jusqu'à iOS 12/Mac OS 10.14
Compatible avec Google Cast	Android 8.1 Oreo
Défilement d'image	Avec des entrées HDMI : Jusqu'à 60 i/s avec une entrée à 4K Jusqu'à 30 i/s avec deux entrées à 4K* Avec le ClickShare Button ou les applications : Jusqu'à 30 i/s à 1 080p
Nombre de sources présentes simultanément	8 (4 par écran)
Nombre de connexions simultanées	40 (bouton et/ou application)
Compatibilité iPad, iPhone et Android	Partage de documents, navigateur, caméra pour les appareils Android et iOS via l'app ClickShare
Bureau étendu	Disponible (en fonction de votre système d'exploitation). Peut nécessiter un pack d'extension ClickShare.
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X utilisant le ClickShare Button en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/b/g/n et IEEE 802.15.1
Portée	Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (tous les canaux DFS ne sont pas pris en charge. Tous les détails sont mentionnés dans le livre blanc sur le déploiement du réseau)
Connexions	2 ports LAN Ethernet 1 Gbit 2 ports USB 2.0 ; 2 ports USB 3.0 (à l'arrière) ; 2 ports USB 3.0 (à l'avant) Ligne de sortie audio analogique sur mini jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30 °C Max. 30 dBA à 30-40 °C
Plage de température	En service : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) Max : 35 °C (95 °F) à 3 000 m Stockage : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation En service : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Garantie	3 ans, standard Extensible à 5 ans
*Remarque	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

Dimensions de la Base Unit ClickShare

Dimensions (H x l x P)	46,2 x 282,3 x 206,5 mm (hors antennes) / 1,8 x 11,1 x 8,1 po 146,4 x 282,3 x 206,5 mm (antennes incluses) / 5,8 x 11,1 x 8,1 po
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation électrique	Fonctionnement normal : 90 W en utilisation intensive 52 W en utilisation normale (connexion à deux sorties HDMI, connexion à une entrée HDMI, partage avec quatre personnes) Mode ECO : 30 W Mode veille en réseau : < 1 W Mode veille prolongée : < 0,5 W
Poids	2,2 kg / 4,85 lb

Créé le : 20 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.